

**LD (0.8:1)**



**技术规格****LD (0.8:1)****一般规格**

机械放大	Not applicable
机动化聚焦	Yes Adapter ring required to mount the lens See 'options'
投射比例	On ELM G10: 0.8 : 1  On ELM R12: 0.64 : 1
镜头水平移动	On ELM G10: Left xx% xx% Right  On ELM R12/18: Left xx% xx% Right
镜头垂直转换	On ELM G10: Up xx% xx% Down  On ELM R12/18: Up xx% xx% Down

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。