

iD R600+

高輝度小型シングルチップDLPプロジェクター



技術仕様

ID R600+

一般仕様	
光出力	6000ANSIルーメン（デュアルランプモード）
解像度	SXGA+(1400x1050)
輝度均一性	スクリーンの95%以上
コントラスト比	2000:1(全白/全黒)
ディスプレイ	解像度1400x1050 0.95インチダークメタルタイプ アスペクト比4：3
特長	■オートイメージ ■ピクチャーインピクチャー ■シームレスソース切り替え ■ケーブルバスケット
ピクチャー・イン・ピクチャー	4ソースまで（ビデオx1,データx2、S D I x 1）
入力	■5BNC:ビデオ、Sビデオ、コンポーネント、RGBHV,RGB,RGBS ■ビデオ：BNC端子 ■Sビデオ4ピンミニDIN端子 ■VGA:D15端子 ■DVI ■SDI(オプション)
出力	無し
通信	RS232C入出力/D9端子 赤外線受光部
互換性	■現行のすべてのビデオ（PAL,NTSC,SECAM)/コンポジット、コンポーネント、RGB形式 ■現行のHDTV（1080i,720p) ■ピクセルクロック160MHzまでのPC信号 ■VGA-UXGA(75Hz)までのコンピューターグラフィックフォーマット ■ほとんどのマッキントッシュコンピューター ■1600x1200ピクセルまでのワークステーション ■SXGA+までのDVIソース
入力ソース互換性	1600x1200
対応スクリーンサイズ	100-300インチ
走査周波数	水平15KHz-110KHz 垂直25-150Hz
ネットワーク接続	iDProR600+を参照下さい。
ランプ	250WUHPx2 標準ランプ寿命：1500時間 シングルランプモード：3000時間 デュアルランプモード：1500時間
光学部	Sealed optical engine
レンズ	レンズ 投射比 固定：0.8:1 ズーム：1.1-1.3,1.2-1.6,1.6-2.4,2.4-4.3
レンズシフト	電動：垂直-30~+110% 詳細はレンズプロダクトページを参照下さい。
粉塵フィルター	高品質マイクロフィルター
ノイズレベル	39dB以下
主要電源	90-255V
消費電力	最大680W
電力損失	最大2400BTU/h
電源	AC 90-254V
重量	12.9Kg(本体のみ)
寸法	本体のみ W415xH195xD487mm ケーブルバスケット付 W415xH195xD565mm
適合安全規格	UL1950 ,EN60950
電磁干渉	FCC part 15 Class B, CE EN55022 Class B ,CCC

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

