

wePresent WiPG-1600

Das WiPG-1600 ist kostengünstig und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, darunter die Unterstützung von iOS AirPlay und Touchscreens. Dieses Produkt ist ein Auslaufmodell. Wenn Sie einen Ersatz suchen, schauen



- **Schließen Sie einen USB-Token an Ihr wePresent an, um Dateien, Dokumente und Bilder zu öffnen oder Audio-/Videomedien direkt vom USB-Token wiederzugeben.**
- **Streamen Sie Videodateien latenzfrei an wePresent mit voller 1080p Auflösung.**
- **Anmerkungsfunktion auf der Anzeige für interaktivere Präsentationen.**

Wie alle wePresent-Modelle verfügt auch das WiPG-1600 über eine plattformübergreifende Kompatibilität für Windows-, Mac OS-, Android- und iOS-Geräte, damit diese für gemeinsame Präsentationen und Interaktionen genutzt werden können. Außerdem bietet das WiPG-1600 eine grundlegende Unterstützung von Apple AirPlay. Ermöglicht es Benutzern, iOS-Geräte über AirPlay in einer Auflösung von bis zu 1080p zu spiegeln.

Steuern Sie Ihre Meetings und Lernanwendungen

Mit der Funktion „Konferenzkontrolle“ können Moderatoren oder Lehrer festlegen, welche der verbundenen Benutzer präsentieren können. Die Konferenzkontrolle ist eine sehr gefragte Funktion für Technologielösungen im Klassenraum, bei denen die Überwachung von Präsentationsinhalten entscheidend ist. Der Zugriff auf die Konferenzkontrolle erfolgt schnell und einfach über die wePresent IP-Webseite oder über die Bildschirmsperre mit Hilfe einer kabellosen Maus. Nun können Lehrkräfte und Präsentatoren steuern, wer präsentiert, wann Inhalte von den Geräten angezeigt werden und es können Benutzer mit einem einfachen Knopfdruck von den wePresent-Units getrennt werden.

Touchscreensteuerung für interaktive Präsentationen

In die WiPG-1600-Umgebung können Touchscreen-Displays und Smartboards integriert werden, um die kabellose Steuerung von Geräten jedes beliebigen Benutzers zu ermöglichen. Nutzen Sie Ihr interaktives Touchdisplay von mehreren Geräten aus ohne Unterbrechung und wechseln Sie ganz einfach zwischen verschiedenen Geräten oder Benutzern. Über die interaktiven Touchdisplays können Benutzer auch remote zugreifen. Mit wePresent

profitieren Sie von Funktionen wie der Anmerkungsfunktion auf der Anzeige und dem interaktiven Whiteboard. Die Steuerung Ihres kabellosen Präsentationssystems ist im Hinblick auf die immer häufigere Verwendung von Smartboards in verschiedenen Organisationen unverzichtbar.

64 Benutzer nutzen die Warteschlange für große Gruppen

Meetings und Schulungen in jedem Umfang. Die WiPG-1600 bietet interaktive Präsentations- und Kooperationslösungen, die es bis zu 64 Benutzern ermöglichen, sich zu verbinden und zu beteiligen. Alle angeschlossenen Benutzer können abwechselnd präsentieren, dadurch ist eine echte Zusammenarbeit zwischen mehreren Benutzern möglich. Moderatoren können jeden beliebigen verbundenen Teilnehmer aus der auf der Anzeige sichtbaren Warteschlange auswählen und einzelne Benutzer oder die gesamte Warteschlange vom System trennen.

Mit dem WiPG-1600 erhalten interaktive Funktionen zu einem günstigen Preis Einzug in Ihre Meeting- und Lernumgebungen jeder Größe.

Technische Daten**WEPRESENT WIPG-1600****Allgemeine technische Daten**

Betriebssystem	Windows 7/8/10 und höher Mac OS X 10.9/10.10 und höher Android 4 und höher (MirrorOp-Presenter, MirrorOp-Sender für Galaxy) iOS 7 und höher (MirrorOP-Presenter, iOS AirPlay) Chromebook (MirrorOp-Sender für Chromebook)
Videoausgang	1 x HDMI 1 x VGA
Bildrate	bis zu 30 fps
Ausgangsaufösung	bis zu 1.080 p
Verbundene Benutzer	bis zu 64
Quellen	bis zu 4 gleichzeitige Verbindungen mit fixiertem Screenlayout
Audioausgänge	HDMI analog über Audio-Buchse 3,5 mm
Authentifizierungsprotokoll	WPA WPA 2 PSK WPA Enterprise
Reichweite	bis zu 30 m
Schnittstellen	1 x 15 Pin VGA (Rückseite) 1 x RJ-45 Ethernet LAN (Rückseite) 1 x HDMI (Rückseite) 2 x USB 2.0 (Vorderseite) + 1 x USB 2.0 (Rückseite) 1 x Stereoklinkenanschluss (Rückseite) 1 x LED-Netztaste (Vorderseite) 1 x Rücksetztaste (unten)
Leistung	Externes Netzteil (5 VDC, 2,6 A)
Gewicht	275 g (ohne Verpackung)
Abmessungen	159 x 91 x 29,9 mm (ohne Verpackung)
Betriebstemperaturbereich	0 °C~40 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	∓ 90%

Generiert am: 15 Mar 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.