


OverView KVL-6715

業界標準の67インチSXGA+ 4:3 LED ビデオウォール



OverView KVL-6715は、操作が簡単な4:3 LED照明付きプロジェクション モジュールで、要求の厳しい小規模から中規模のコントロールルームで必要とされるSXGA+ 解像度の詳細度と明るさを提供するように設計されています。

比類のないLED寿命

Barco独自の液体冷却システムにより、LEDの温度が大幅に低下します。LEDの耐用年数が延長される（80,000時間超）うえに、高い輝度レベルも長期にわたり維持されます。LEDの耐用年数が長いため、稼働時間が長くなり、諸経費が非常に安くなることが保証されます。光源としてLEDを使用すると、消費電力も低くなります。

快適な視聴体験

色と明るさのレベルで壁面の均一性を確保するため、OverView KVL-6715にはBarcoのSense⁵自動キャリブレーション システムが搭載されています。このシステムは、壁全体の原色レベルを継続的に測定し、必要に応じて白色点と色を調整する高度なカラーセンサーと連動します。これにより、稼働時を通じて常に、各キューブの精度と均一性を大幅に向上した状態で維持します。さらに、モジュールの堅牢な構造により、OverView KVL-6715は産業環境での使用に適しています。

主な特徴

- LEDの冗長性が6倍（各色）
- 比類のない明るさと最小限の消費電力を実現する第3世代LED
- Sense⁵ 自動ホワイトポイントおよび原色キャリブレーション

- Sense⁵ 自動ホワイトポイントおよび原色キャリブレーションにより、輝度と色の安定性を実現
- アクティブ液体冷却によりLED耐用年数が延びます
- 広い色域
- 使い捨て部分が少ないため、廃棄物を減らせます
- 4:3アスペクト比、16:9バージョンは2013年中に利用可能になる予定

技術仕様

OVERVIEW KVL-6715

一般仕様	
解像度	1400x1050
消費電力	150W（エコ） 200W（標準） 270W（最大）
画面上のコントラスト	1,200,000:1(ダイナミック)
画面	WV-FEL
入力電圧	90～240V、50～60Hz
信号入力/出力	デュアルリンクDVI入力 / デュアルリンクDVI出力
ピクセルクロック	320MHz
入力周波数	24～62Hz
ゲンロック	49 – 61 Hz
サードパーティインターフェース	WEBサービスAPI（オプション）
ディスプレイ技術	DLPリアプロジェクション
スクリーンギャップ	<1.5 mm 0.06インチ（25°Cの場合） <0.4 mm 0.015インチ（30°Cの場合）
ホワイトポイント	6500k
輝度	画面上: 230 Cd/m ²
明るさの均一性	>95%
色の安定性	高度なカラーセンサーに基づくSense5によるセルフキャリブレーション
光源	光源、各3LEDに対し6つの冗長性
動作条件	10°C～40°C、80%湿度（nc）
熱放散	510 BTU/時 (エコ) 680 BTU/時 (標準) 920 BTU/h（最大）
信号接続	ループスルー
信号処理	ループスルー クロッピング／アップスケーリング
サードパーティ機器への統合	WEBサービスAPI（オプション）
直接イーサネットアクセス	内蔵ウェブサーバー
重量	80.5 kg 177.5ポンド (投影モジュール)、21 kg 46.3ポンド (台座)
グラフィカルユーザーインターフェース	すべての設定と操作パラメータ
寸法	■ 対角線: 67" ■ 幅: 1364 mm 53.7" ■ 高さ: 1023 mm 40.3" ■ 奥行き: 942 mm 37.1"
保証	2年間

生成日:18 Aug 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。