

# F21系列

入门级全高清DLP投影机



F21系列是一款入门级但功能强大的单芯片DLP投影机，具有其他F系列重型机型的很多优点。F21设计用于商务用户和公司。它具有1080p分辨率、DLP®技术和卓越的兼容性，可与相连的任何装置配合使用。由于其标准的珍珠白外壳，F21可完美融入任何办公环境。

## 出色的画质

F21可提供标准的1920 x 1080分辨率全高清图像，为用户提供高性能成像。由于F21杰出的分辨率、色彩和图像精度，可以呈现出理想的图像质量。

## 标准RealColor色彩管理

独特的RealColor色彩管理套件确保完美色彩再现，并确保公司标识脱颖而出。产品演示和公司概貌与实物和印刷物一样出色。

## 操作噪音低

在许多会议室中，投影机的噪音会令人厌烦，但F21不会出现这种情况。其镁制和陶瓷底座的噪音很低。底座也用于散热，所有移动部件可从底座分离，以保证低噪音。

## 简单安全的资产管理

内置网络可通过简单易用的网页界面或专用ProNet 2.0资产管理软件进行远程资产管理。并且可以轻松整合到基于IP和RS232C的控制系统。此外，4位数PIN码保护可防止非授权使用。

## 技术规格

## F21系列

### 一般规格

理念	镜头移动设计
色轮	高亮度
分辨率	1080p (1920 x 1080)
亮度	高达3000流明 (更大)
技术	单芯片DLP技术
对比度	更大2500:1 (全部场域开/关)
宽高比	16:9 (1080p)
显示色彩	30位RGB
计算机图形格式	1920 x 1080 -像素分辨率
水平扫描频率	15 -150 kHz (根据分辨率而定)
垂直扫描频率	48 -190 Hz (根据分辨率而定)
视频格式	HDTV (1080p, 1080i, 720p) EDTV (576p, 480p) SDTV (576i, 480i) NTSC, PAL, SECAM 渐进式扫描
镜头操作	对焦、移位和手动变焦
镜头	标准投影镜头 <ul style="list-style-type: none"><li>镜头编号: F 2.6 / 503-0075-00</li><li>对焦范围: 1.5 - 10.0 m</li><li>投射比率<ul style="list-style-type: none"><li>1.60 - 2.21 :1 (1080p)</li></ul></li></ul>
图像宽度	0.7 -7 m
光源	220W UHP投影灯
灯泡寿命	可达2250小时 (全功率模式) 可达3000小时 (节能模式)
计算机输入	1 x DVI-D 1 x HDMI 1.3a 1 x VGA
视频输入	1 x HDMI 1.3a 1 x 分量 1 x S视频 1 x 视频
控制可能性	1 x RJ-45 TCP/IP 1 x 9针D-SUB RS232 1 x USB
尺寸	278 x 94 x 234 mm (WxHxD)
净重	2.7 kg
装运尺寸	440 x 440 x 380 mm (WxHxD)
电力要求	3.0-1.3A, ~100-240V, 50-60Hz
符合性	cCSAus, FCC A类, cUL, UL和CE
工作温度	10 -40 °C
存储温度	-20 -60 °C
操作湿度	20 -80% RH
存储湿度	10 -90% RH
保修期	3年标准保修, 投影灯为 500 小时或 90 天 (以先到者为准) 可选5年, 全天候操作担保, 条件适用。
MTBF	27838小时
每小时BTU	小于1061

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。