

# ClickShare Bar Pro

Wysokiej klasy pasek wideo umożliwiający wciągające i łatwe bezprzewodowe konferencje



- Krystalicznie czysty, wysokiej jakości dźwięk stereo\*
- Zaawansowana kamera 4K oparta na sztucznej inteligencji
- Przewodowa stacja dokująca umożliwiająca udostępnianie treści w rozdzielczości 4K i zapewniająca alternatywne źródło połączenia\*
- Zaawansowane funkcje interaktywne: obsługa dotykowa, możliwość wprowadzania adnotacji i pracy na tablicy
- Produkt neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla\*\*

ClickShare Bar Pro to wysokiej klasy, neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, uniwersalny wideobar, który umożliwia wciągające i bezproblemowe bezprzewodowe konferencje w średniej wielkości salach konferencyjnych za pomocą dowolnej platformy wideokonferencyjnej. Dzięki zaawansowanym funkcjom AV (dwa ekrany\*, udostępnianie treści 4K) i funkcjom interaktywnym (touchback, adnotacje, tablica) zapewnia krystalicznie czysty dźwięk, ostry obraz i lepszą interaktywność podczas spotkania, podczas których wszyscy uczestnicy czują się słyszani i widziani. To rozwiązanie oferuje niezrównaną elastyczność, umożliwiając menedżerom IT łatwe wyposażenie sal konferencyjnych. W połączeniu z 5-letnią gwarancją, urządzenie ogólnie obniża całkowity koszt posiadania, konsolidując wszystkie funkcje współpracy oraz funkcje audio i wideo w jednym wydajnym urządzeniu.

\*Głośniki stereo, podwójny ekran i przewodowa opcja awaryjna będą dostępne w połowie 2024 r.\*\*Etykieta neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla planowana jest na koniec pierwszego kwartału 2024 r.

## Product specifications

## CLICKSHARE BAR PRO

General specifications	
Operating system	Windows 10 i wyższe wersje macOS 11 (Ventura) i wyższe wersje Android v13 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare) iOS 16 i wyższe wersje (aplikacja ClickShare)
System requirements	Poniżej podano sił wymagania, które należy spełnić, aby bezproblemowo korzystać z Microsoft Teams lub Zoom. Minimalne: dwurdzeniowy procesor Intel i3 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 10 lub Mac OS Ventura Zalecane: czterordzeniowy procesor Intel i5 / 8 GB RAM / najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows 11 lub Mac OS
Video outputs	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. or 2x 1080p @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2) (Dual screen available mid 2024)
Video inputs	4K UHD (3840*2160) przy 30 Hz. Tryb USB-C DP ALT (DisplayPort 1.2)
Camera	4K, 1080p, 720p przy 30 kl./s, 5-krotny zoom/ePTZ, 120° FOV
Camera AI	Kadrowanie grupowe, kadrowanie głośników oraz tryb lledzenia i kompozycji dla maksymalnie 4 osób
Audio output	Głośniki 2 x 10 W z funkcją pełnego duplexu i stereo, impedancja 8 omów
Audio pickup	6 mikrofonów MEMS kształtujących wiłzkę z redukcją echa i szumów tła wspomaganym przez sztuczny inteligencją. Zasiłg odbioru do 15 stóp / 4,5 metra
ClickShare Buttons	2
ClickShare App	Wersja komputerowa i mobilna
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Noise Level	Bez wiatraka
Authentication protocol	WPA2-PSK w trybie samodzielnym WPA2-PSK lub IEEE 802.1X za pośrednictwem ClickShare Button w trybie integracji sieciowej
Wireless transmission protocol	IEEE 802.11 a/g/n/ac i IEEE 802.15.1
Reach	Maks. 30 m (100 stóp) pomiędzy ClickShare Button a ClickShare Bar
Frequency band	2,4 GHz i 5 GHz (kanały DFS obsługiwane w niektórych krajach w trybie integracji sieciowej)
Connections	1x USB-C 3.1 (DP) do ekranu, 1x wejście wideo USB-C 3.1 (DP), 1x USB-A 2.0, 1x Ethernet LAN 1 Gbit, 1x USB-C 2.0 (bok)
Temperature range	Działanie: od 0°C do +40°C (od +32°F do +104°F) Maks: 35°C (95°F) przy 3000 m Przechowywanie: od -20°C do +60°C (od -4°F do +140°F)
Humidity	Przechowywanie: od 0 do 90% wilgotności względnej, bez kondensacji Działanie: od 0 do 85% wilgotności względnej, bez kondensacji
Anti-theft system	Gniazdo Kensington Lock (tył i dół)
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Tak
Prowadzenie konferencji bezprzewodowych	za pośrednictwem aplikacji lub Button
Local view	Tak
Network connection	LAN i Wi-Fi
Management and reporting	Tak
Warranty	Standardowo 1 rok. 5-letnie usługi SmartCare
ClickShare Base Unit dimensions	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Last updated: 22 Apr 2024

© 2018 Barco nv. All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Due to continued innovation, information and technical specifications are subject to change without prior notice. Please check [www.barco.com](http://www.barco.com) for the latest specifications.