


TF16BK

<P>16mm pixel pitch, 6,000 nits black lamp LED tile</P>



Product specificaties

TF16BK

General specifications	
Pixelpitch	16.0 mm
Helderheid	6,000 nits
Led-configuratie	3x lamp
Pixeldichtheid	11,739/sqm 1,092/sqf 3,600/tile (60x60)
Hor. kijkhoek	110° (min 50% brightness)
Vert. kijkhoek	+15, -40° (min 50% brightness)
Contrastverhouding	7,000:1 (at 500 lux)
Levensduur	100,000 hours to 50% of initial brightness
Energieverbruik	400W/tile (max) 120W average
Netspanning bij gebruik	200-240V / 50-60Hz
Paneelafmetingen	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 275mm
Paneelafmetingen	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 275mm
Paneelafmetingen	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 275mm
Paneelafmetingen	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 275mm
Gewicht / tegel	48 kg
IP-classificatie	IP65/54
Verwerking	16 bit/color
Kleuren	281 trillion
Vernieuwingssnelheid	800Hz
Link-interface	DVI interface (DVI connector)
Max. lengte link	4.5m (with Barco DVI cable)
Interfaces	2x DVI
Max. stroomcascadeschakeling	6 tiles
Onderhoudsgemak	Front and back (tools required for front)
Bedrijfstemperatuur	-35 -50°C
Opslagtemperatuur	-35 -50°C
Operationele vochtigheid	10-99%
Vochtigheid bij opslag	10-99%
Broncompatibiliteit	CVBS, YC, YUV, RGB, DVI, SDI, HDSDI (DX700: and Dual link DVI, Dual link HDSDI)
Bedienbare digitizer	DX-700 (with DVI output card), D320, LEDPRO
Certificeringen	ETL, CE, FCC, RoHS, CCC, TUV

Laatst bijgewerkt: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

