

# DP-1200

最大 12m (40ft) のスクリーン用 2K デジタルシネマ用プロジェクター



**技術仕様****DP-1200****一般仕様**

DMDデバイス	0.98"x3 DK2ダークメタルデバイス
ネイティブ解像度	2048x1080
ハウジング	ハーメチックシールドDMD,光学アッセンブリー
ランプ	1.2KW-2KWキセノンランプ
スクリーン幅	スクリーン幅(ゲイン1.2):12mまで
コントラスト比	2000:1
デジタルビデオ入力	SMPTE292E入力x2  DVIx1  両方ともシングルまたはデュアルリンクを選択可能
主要レンズ	1.2-1.8 1.4-2.05 1.6-2.5 1.95-3.2 2.4-3.9
プロジェクター診断機能	PC タッチパネル経由 通信制御ソフトウェア経由 SNMP agent経由
電源要件	AC200-240 V, 50-60 Hz, 15A/ 200 V
寸法	H505xW689xD1018mm  プロジェクターの底面は空気吸入用に最低 5 cmは空けてください。
重量	93Kg(プロジェクター)
周囲温度	最高35°C
オプション	CLO  ACS-2048  SNMP agent
マウント	ユニバーサル ベデスタル/オプション

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。