


# Panoramica KVD-5521D

Videowall LCD da 55" con cornice ultra stretta (UNB) per applicazioni entry level e di fascia media



- **Luminosità 500 Nit, generazione UNB**
- **Colore e luminosità tra moduli di qualità straordinaria**
- **Configurazione e interfaccia di controllo del videowall intuitiva**
- **Calibrazione automatica della luminosità e del colore Sense X con sensori integrati**
- **Soluzione senza ventola per prestazioni silenziose**
- **Consumo energetico ridotto**
- **Pacchetti di servizi opzionali di 5 anni**

Il nuovo OverView KVD-5521D di Barco è un pannello LCD da 55" ad alte prestazioni con luminosità di livello medio (500 cd/m<sup>2</sup> tipica) e costi ottimizzati, dedicato all'uso in applicazioni di pareti video piastrellate. Con una larghezza della cornice UNB di 3,4 mm, colori eccezionali e un consumo energetico ridotto rispetto ai modelli precedenti, OverView KVD-5521D offre un grande valore per le applicazioni entry level e di fascia media.

## **Un'immagine perfetta con calibrazione automatica del colore e della luminosità**

OverView KVD-5521D fa parte del portafoglio di videowall LCD OverView altamente rinomato e leader del settore di Barco, che integra la piattaforma premium Barco UniSee. L'innovativo sistema Sense X, il sistema automatico di calibrazione del colore e della luminosità in tempo reale di Barco, garantisce che l'intera parete produca un'immagine perfettamente bilanciata in ogni momento. Ciò evita il temuto motivo a "scacchiera" nei video wall. Barco è l'unica azienda sul mercato che consente questo tipo di calibrazione automatica in tempo reale basata su sensori di luminosità e colore integrati.

## **Tempi di attività migliorati, consumo energetico ridotto**

L'uso del Videowall Manager di Barco rende molto più facile controllare il videowall, migliorando ulteriormente la facilità d'utilizzo.

Rispetto al modello precedente, il KVD-5521D consuma il 25% in meno di energia. Ciò aiuta le aziende sia a ridurre i costi che a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità.

**Specifiche tecniche****PANORAMICA KVD-5521D**

<b>Pannello</b>	
Risoluzione	Full HD (1920 x 1080 pixel)
Retroilluminazione	Direct LED
Proporzioni	16:9
Luminanza	500 cd/m <sup>2</sup> (nominale)
Contrasto	1200:1 (nom.)
Punto di bianco	10.000 K nativo (nominale)
Calibrazione	Calibrazione automatica di colore e luminosità Sense X
Durata della retroilluminazione	5000 ore (nominale)
Raffreddamento	Senza ventola
Appannamento dello schermo	25%
Uniformità	9P: 95%
Intervallo temperature in funzionamento	0 – 40°C
Umidità in funzionamento	20% -80% (senza condensa)
Temperatura a magazzino	-20 – 60°C
Umidità a magazzino	10% -80% (senza condensa)
Montaggio	VESA 600 x 400
<b>Alimentazione</b>	
Tensione ingresso CA	100 – 240 V CA 50 – 60 Hz
Consumo energetico	160 W (500 nit nativi)
Dissipazione calore	546 BTU/h
<b>Dimensioni</b>	
Dimensioni:	1213 x 683,8 x 122,5 mm   47,77 x 26,94 x 4,83"
Diagonale schermo attivo	55" (1397 mm)
Area schermo attivo	1211,3 x 682,1 mm   47,62" x 26,79"
Peso	27,55 kg
Larghezza totale del telaio (due display adiacenti)	UNB (3.5 mm   0.14") generation; actual width: 3.4 mm   0.13"
<b>Connettività</b>	
DisplayPort	2 ingressi DP 1.2 (sono necessari cavi DisplayPort 1.2 se la lunghezza dei cavi è maggiore di 3 m / 10 piedi) 1 uscita DP 1.2
HDMI(TM)	2 ingressi HDMI 2.0
Porta Ethernet	1
USB	1 ingresso (solo per alimentazione)
HDCP	Si (HDCP 2.2)
<b>Modello</b>	
Nome del modello	OverView KVD-5521D

Generato il: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.