

DP-1200

为上限宽度为 12 米（40 英尺）的屏幕设计的 2K 数字影院投影机



技术规格

DP-1200

一般规格	
数字微镜器件	3 x 0.98" DC2K dark metal devices
自然分辨率	2048 x 1080
机架	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
灯泡	1.2kW -2kW Xenon lamp size
屏幕宽度	Screen width (screen gain 1:2) @ 14ft! : up to 12m -40ft (*) = ± 10% variation possible between units
对比度	2000:1
数字视频输入	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
主镜头	1.2-1.8 1.4-2.05 1.6-2.5 1.95-3.2 2.4-3.9
投影机诊断	via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent
电力要求	200–240 VAC, 50–60 Hz, 15 amps at 200 VAC
尺寸	projector: 505(H) x 689(W) x 1018(D) mm 19.9(H) x 27.1(W) x 40.0(D) inch NB: min. 5 cm of air inlet spacing required at the bottom of projector
净重	projector: 93kg (205lbs)
环境温度	max. 35°C / 95°F
选项	CLO-constant light output ACS-2048 SNMP agent
固定	universal pedestal (optional)

生成于：09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。

