

# H 2.0 Quad-Ausgangskarte



- Vier HDMI™ 2.0-Anschlüsse
- Unterstützt bis zu 4x 1600p@60, oder 2x 4K@60p/ UHD pro Karte (ein Kabel)
- HDCP 2.2-konform
- Unterstützung für VESA/CEA und benutzerspezifische Zeitsteuerungen
- Automatische Erfassung und Konfiguration der Ausgänge

**Technische Daten****H 2.0 QUAD-AUSGANGSKARTE****Allgemeine Daten**

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Anschlüsse      | 4x HDMI™-Anschlüsse, volle Größe                 |
| Auflösung       | bis zu 2x 4096 x 2160 bei 60p                    |
| Farbtiefe       | 8 Bit; 10 Bit; 12 Bit (DL oder niedriger)        |
| Funktionen      | Rotations-und Verteilermodus                     |
| Farbsampling    | bis zu UHD bei 60p 4:4:4 8 Bit oder 4:2:2 10 Bit |
| HDCP            | HDCP 2.2-konform                                 |
| Signalkapazität | 600 MHz                                          |

**Specifications when used with Encore3**

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Connectors*      | 4x HDMI™ 2.0-Anschlüsse in voller Größe      |
| Resolution*      | Unterstützt bis zu 4x 4096x2160 @60Hz        |
| Color depth*     | 8-Bit; 10-Bit; 12-Bit                        |
| Color sampling*  | Bis zu UHD@60p 8-bit 4:4:4 oder 10-bit 4:2:2 |
| HDCP*            | HDCP 2.2-konform                             |
| Signal capacity* | Bis zu 4096x2160 @60Hz                       |
| *                | Spezifikation bei Verwendung mit Encore3     |

Generiert am: 23 Dec 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).

[www.barco.com](http://www.barco.com)

