

iQ Pro R350

Barco's Network Centric LCD projector with SXGA+ resolution and an amazing brightness level of 3,500 ANSI lumens.



Technische Daten

IQ PRO R350

Allgemeine technische Daten

Lichtausgabe	3.500 ANSI-Lumen
Auflösung	1400 x 1050
Helligkeitsgleichförmigkeit	Helligkeitsverteilung: >95% für die gesamte Bildfläche
Kontrast	>800 : 1 (voll weiß/voll schwarz)
Display	3 aktive Matrix 1,4" SXGA+ Polysilizium LCD-Panels mit Micro Lens Arrays und einer Auflösung von 1400 x 1050 Pixel (Seitenverhältnis 4:3).
Merkmale	· Fortschrittliches Bild-im-Bild · Seamless Switching mit Effekten · Standard Kabelkorb · Standard Light Shutter · Fortschrittliches Digital Zoom
Bild-im-Bild	Up to 3 sources simultaneously
Eingänge	1x konfigurierbarer 5-Kabel-Eingang (BNC) für Composite Video, S-Video, Component Video, RGBHV, RGBS, RGSB. 1x Composite Video (BNC) (bis zu 7x Composite Video bei Verwendung aller Buchsen der oberen Eingangsplatte) 1x S-Video (Mini-DIN 4-polig) (bis zu 3x S-Video in Kombination mit BNC) 1x VGA (D15-Buchse) 1x DVI (Digital Visual Interface)
Ausgänge	No output
Kommunikation	1x D9-Buchse für RS232 ein/aus 1x kugelförmiger IR-Empfänger
Kompatibilität	Der IQ Pro R350 ist kompatibel mit: ■ Allen gängigen Video-Quellen (PAL, SECAM, NTSC) in Composite, S-VHS, Komponenten- oder RGB-Formaten. ■ Allen vorgeschlagenen HDTV-Standards, erweiterten und verbesserten Fernseh-Standards (1080i, 720p) ■ Allen Computer-Grafik-Formaten von VGA, SVGA, XGA, SXGA bis UXGA ■ Den meisten Macintosh-Computern ■ Workstations mit einer Auflösung von 1600 x 1200 Pixeln bei 75 Hz ■ Den meisten Computer-Quellen mit einer Pixel-Clock bis 160 MHz ■ DVI-Quellen bis zu SXGA
Eingangsquellenkompatibilität	1600 x 1200 (max. input)
Bildgröße	von 1 -6 m
Frequenzen	Horizontal 15 kHz -110 kHz Vertikal 25 Hz -150 Hz
Netzwerk-Verbindung	1 x 10/100 Base-T Ethernet
Onboard-Display-Server	iQ Pro Server Spezifikationen: -Rechnerleistung: Pentium III-Sockel mit 1,2 Gigahertz Tualatin Celeron Prozessor -Arbeitsspeicher: 256 MB RAM -Festplatte: 40 GB -Videospeicher bis zu 64 MB -Eingänge und Ausgänge ■ PCMCIA-Slot für wireless LAN-Karten, Speicherkarten, Bluetooth, Eingangserweiterungen ... ■ RJ45-Buchse für Ethernet (10Mb/s) und Fast Ethernet (100Mb/s) ■ 4 USB-Anschlüsse ■ Audio: 3,5 mm Klinke für Mikrofon ein, Line in und Line out
Umgebungstemperatur	5°C up to 40°C
Lampe	2 x 200 Watt UHP Lampe, im Lampengehäuse, vorabgeglüht für max. Lichtausbeute. Typische Lampenlaufzeit: 3000 h/Lampe, 3000 Stunden im Dual Lamp-Modus oder max. 6000 Stunden/Set im Single Lamp-Modus.
Optiken	Fest fokussierte Optiken sind verfügbar mit kurzer Brennweite von 0.85:1 (sehr kurzes Verhältnis speziell designed für on-axis Rück-Projektionen) oder 7.0:1 (sehr lang). Zoom-Optiken für Abstände vom 1.3-1.8, 1.9-2.6, 3.0-6.0-fachen der Bildbreite
Lens Shift	QVD-Optiken Motorisierter V-Shift: -30% +110%
Objektiv-Encoder	Not Applicable
ScenergiX	Not Applicable
Gekapseltes optisches System	Not Applicable
Staubfilter	High Quality Microfilter (side removeable)
Geräuschpegel	
Netzspannung	90V-255V
Stromverbrauch	Max. 550 Watt
Wärmeabgabe	Max. 1878 BTU/h
Stromversorgung	SMPS mit Netzoberwellenfilter, 90-254 VAC / 50-50 Hz
Gewicht	Nettogewicht: Projektor 12,9 kg Versandgewicht: ohne Optik max. 17,5 kg mit Optik max. 20 kg
Abmessungen	Projektorgehäuse mit Kabelkorb: 415 mm (Max. B) x 195 mm (Max. H) x 565 mm (Max. T) Projektorgehäuse ohne Kabelkorb: 415 mm (Max. B) x 195 mm (Max. H) x 487 mm (Max. T)
Sicherheitsstandards	Konform mit UL1950 und EN60950
Elektromagnetische Interferenz	Der IQ Pro R350 von Barco entspricht den FCC rules & regulations, part 15 Class B und CE EN55022 Class B

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.