


ILite10MD

10mm、屋内、SDM、1500 Nit、LED ディスプレイ・ソリューション



技術仕様		ILITE10MD
一般仕様		
ピクセルピッチ	10mm	
キャリブレーションされた明るさ	1500 NIT (6500°K)	
LED構成	3-in-1 SMD	
ピクセル濃度	9.680/m ² (900/ft ²) 1.936/タイル (44x44)	
水平視野角	145° + (最小 5 0 % 輝度)	
垂直視野角	145° + (最小 5 0 % 輝度)	
コントラスト比	950:1	
輝度半減値	100 000時間 (標準使用) 45 000時間 (フルホワイト〜半輝度)	
消費電力	最大: 400W/タイル 平均: 100W/タイル	
重量	13 Kg	
プロセッシング	+12ビット/色 (カラー) 8ビット/色 (グレイスケール)	
カラー	687億色	
リフレッシュ・レート	400 Hz (PAL/NTSC最小)	
適用温度範囲	動作: 0~40°C (32~104°F) 保管: -20~60°C (-4~140°F)	
湿度	動作: 35~85% 保管: 10~90%	
ソース互換性	Sビデオ / コンポジット / YUV / RGB / SDI / HDSDI / SXGAまでのデータDVI	
証明書	UL -CE -TUVクラスA	
タイル寸法	幅: 448mm (17.6") 高さ: 448mm (17.6") 奥行き: 127mm (5")	