

TransForm NSD-210

联网的单一显示器拼接显示系统控制器



TransForm NSD-210是紧凑型且极具成本效益的拼接显示系统控制器，完全适用于配合基于Windows的本地应用对网络视频源进行可视化。客户可以使用其从任何地方捕捉网络源，并在高达16 HD拼接显示系统上以高分辨率合并显示。

灵活配置的平台

灵活配置的TransForm NSD-210可以用作一个独立的、运行巴可公司CMS控制室管理软件的拼接显示系统控制器，又可以作为TransForm N网络解决方案中拼接显示系统的一个完美集成Windows 10显示器节点。

作为完全可以运行巴可公司高级CMS控制室管理软件的平台，TransForm NSD 210能够以智能方式组织显示内容（包括3D加速内容），从而增强意识和改善决策。

可集成到网络可视化系统

TransForm NSD-210可以用作显示器控制器，运行各种类型的基于Windows的本地应用程序；同时可作为TransForm N网络可视化系统中的一部分，能够控制多个视频墙。在向客户提供互助合作可能性的同时，还能提供完整的数据概要。同样，可以在多个站点之间分享信息，使重要信息在您的公司内外无处不在。

可用配置

TransForm NSD-210可以自由进行配置和部署，从而服务于多台use-cases: · 作为独立的单一显示器拼接显示系统控制器，在一个盒子中运行所有CMS控制室管理系统。 · 作为TransForm N装置中的单一显示器节点，仅在NSD-210上运行CMS的客户端部分，并且作为集中管理的Transform N装置的一部分 · 作为Transform N装置中的应用节点，任何Windows应用程序的图形输出通过网络传输到Transform N显示器节点。 · 作为TransForm N装置中的Pro-Gateway节点，可在多个和任何

TransForm NSD-210可以自由进行配置和部署，从而服务于多台use-cases: · 作为独立的单一显示器拼接显示系统控制器，在一个盒子中运行所有CMS控制室管理系统。 · 作为TransForm N装置中的单一显示器节点，仅在NSD-210上运行CMS的客户端部分，并且作为集中管理的TransForm N装置的一部分 · 作为TransForm N装置中的应用节点，任何Windows应用程序的图形输出通过网络传输到TransForm N显示器节点。 · 作为TransForm N装置中的Pro-Gateway节点，可在多个和任何类型的TransForm N显示节点上启用Interactive Websources和/或Proserver或VNC资源的可视化

- 预安装的CMS软件套件（CMS许可激活已就绪）
- 大尺寸Windows 10台式机
- 高端 3D 图形加速
- 更多4个4K-UHD输出
- 通用IP流视频解码
- 本地应用支持
- Intel (R) Core (TM) i7四核处理器，用于并发的应用处理和基于软件的媒体解码

技术规格

TRANSFORM NSD-210

一般规格

处理器	Intel(R) Core(TM) i7 Quad core 3.2GHz (更大Turbo频率4.0GHz) 处理器
内存	16 GB内存
硬盘	256 GB固态硬盘SSD
操作系统	Windows 10 64位IoT Enterprise
软件	无论任何CMS部署, 均建议独立使用CMS Basic
网络	2x 1Gb/s局域网
显示卡	专业的四信道高性能NVIDIA Quadro系列显卡
输出	更多4个4K-UHD显示器 更多16个HD显示器, 带巴可公司环通显示器
串流视频标准	H.264、MPEG-2/4、MxPEG、MJPEG、V2D、H.263、VNC、Pro-Server ■ 有关所有支持的编解码器, 请参见我们持续扩展的支持编解码器参考列表 ■ 有关支持的源数量, 请参见VCORE Check工具
波形因数	3U ½ 19"机架箱
尺寸	133毫米 x 220毫米 x 300毫米 5.24" x 8.66" x 11.81"
净重	6.3千克 (含包装为8.1千克)
电源	100-240V, 6-3A, 50/60Hz
功率消耗	标准143瓦 更大217瓦
温度范围	0° -40° C 32° -104° F
湿度	更大80% (非冷凝)
噪音级别	更大36dbA (在1m/32.8 ft的距离、22°C/72°F的温度下测量)
符合	CE、CB、IEC 609501、ETL、FCC A类、CCC、CU-EAC、BIS、RCM 监管模式ID: NGP-210
订购信息	R9821009 Transform NSD-210 (无电源电缆) R9821009B Transform NSD-210 (美国电源电缆) R9821009F Transform NSD-210 (欧盟电源电缆) R9821009G Transform NSD-210 (英国电源电缆) R9821009I Transform NSD-210 (中国电源电缆) R9821009X Transform NSD-210 (C13/C14电源电缆) R9832730 Transform N CMS Basic许可SD (Pkg) R9832702 Transform N CMS Viewer许可 R9832699 Transform N CMS Sidebar许可 R9832703 Transform N CMS API许可 R9832714 Transform N CMS Localization许可

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。