

Montaje en bastidor para NGS-D440

Codificador 4K60 compacto de montaje en bastidor



- Fácil instalación
- Accesorio para el codificador NGS-D440
- Parte de la familia de productos CTRL

El NGS-D440 de Barco es un potente codificador. Este dispositivo permite la compatibilidad con fuentes AV 4K60 compatibles con HDMI 2.0. Este montaje en bastidor de 19" te permitirá una mejor organización y gestión del cableado. Le ayudará a mantener ordenados los cables de red y de alimentación y reducirá el desorden, lo que facilitará la resolución de problemas y el mantenimiento de su instalación. El montaje en bastidor puede alojar 2 codificadores NGS-D440.

Especificaciones del producto**MONTAJE EN BASTIDOR PARA NGS-D440****Especificaciones generales**

Factor de forma	19"
Dimensiones (Al. x An. x Pr.)	482,6 x 257,4 x 43,5 (alto) mm
Información del pedido	R986744090
Notas	Accesorio para el codificador NGS-D440

Generado en: 12 Jun 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

www.barco.com

