

PGWU-62L

Projektor de fósforo laser DLP de chip único, WUXGA, 6.000 lumens ANSI



- **Projektor de fósforo laser mais silencioso do mercado***
- **Instalação facilitada graças ao desenho leve e compacto**
- **Oferece suporte para modo de retrato e giro de 360°**
- **Vida útil do laser díodo de 20.000 horas**

Com um nível de ruído de apenas 35 dB, os projetores de fósforo laser da Barco são os projetores de fósforo laser mais silenciosos disponíveis atualmente.* Projetado para instalação fixa, o projetor leve e compacto PGWU-62L possui resolução WUXGA (1.920 x 1.200). Sua fonte de luz de fósforo laser garante pouca manutenção ao longo de sua vida útil extensa (sem lâmpadas, sem filtros) e grande desempenho de cores.

O que você vai adorar no PGWU-62L

- **Projektor de fósforo laser mais silencioso do mercado***
- Vida útil extensa de 20.000 horas
- Baixo custo total de propriedade graças à fonte de luz laser
- Design elegante, leve e compacto que se integra com perfeição
- Instalação flexível graças ao modo de retrato e giro de 360°
- Imagens de alta qualidade com nível de detalhes e contraste sem igual
- Sem botões nem cabos para operação simples e menos confusão
- Disponível em preto e branco
- Tecnologia DLP confiável para tranquilidade absoluta
- Gerenciamento de cores flexível graças aos modos de imagem predefinidos
- Menu de controle intuitivo com os recursos mais comuns bem ao seu alcance
- Controle remoto fácil de usar com apenas um botão

*5.000 lm ou mais, avaliado em fevereiro de 2015

Especificações técnicas**PGWU-62L**

Especificações gerais	
Tipo de projetor	Projetor DLP de chip único WUXGA
Tecnologia	0,67" DMD
Resolução	1.920 x 1.200 (WUXGA)
Brilho	6.000 lumens ANSI*
Razão de contraste	11.000:1*
Uniformidade de brilho	90%*
Relação de aspecto	16:10
Tipo de lente	Lente G
Lentes	1,22-1,53:1; 0,95-1,22:1; 1,52-2,92:1; 2,90~5,50
Deslocamento ótico de lente	Vertical: -100% a +100% / horizontal: -30% a +30%
Correção de cores	Sim
Fonte de luz	Laser diodo
Vida útil da fonte de luz	20.000 horas (modo com brilho)
Núcleo DLP™ vedado	sim
Imagem sobre Imagem Avançada	sim
Orientação	Teto/piso, frente/trás, instalação livre em 360°, retrato
Servidor da Web integrado	Sim
3D	N/D
Correção de abóbada	apl. +/-20° na vertical
Entradas	VGA-in, VGA-out, HDMI, DVI, CVBS, LAN, RS232, 12 V saída, 5 V saída;
Resoluções de entrada	até WUXGA (1.920 x 1.200) 60 Hz
Ferramentas de software	Conjunto de ferramentas do projetor
Controle	IR, RS232, RJ45
Conexão de rede	Conexão 10/100 base-T, RJ-45
Requisitos de energia	100-240 V / 50-60 Hz
Consumo máximo de energia	580 W
Nível de ruído (normal a 25 °C/77 °F)	35 dBA (modo com brilho)/ 32 dBA (modo econômico)
Temperatura ambiente operacional	5-40°C / 41°-104°F (nível do mar)
Umidade de operação	10-85%
Dimensões (LxPxA)	506 x 516 x 251 mm (sem revestimento dos cabos)
Peso	17,5 kg
Dimensões da Remessa (L x C x A)	796 x 595 x 378 mm
Cor da carcaça	Preto e branco
Acessórios padrão	Cabo de energia, controle remoto wireless, tampa da lente
Certificações	Certificado de teste CB, EMC EUA, segurança EUA, EMC e segurança CE, EMC e segurança CCC
Garantia	Limitada de três anos para peças e mão de obra. Pode ser estendida até 5 anos.
*	A medição, condições de medição e método de notação estão em conformidade com padrões internacionais ISO 21118.

Gerada em: 15 Mar 2023Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.