

FLDX 0,8 - 1,21 : 1 (EN66) Mise au point courte

WUXGA 0,75 - 1,13 : 1 WQXGA/4K 0,80 - 1,21 : 1 F80 : 1,12 - 1,70 : 1 (WQXGA/4K UHD) (Le F80 requiert l'adaptateur de lentille R9801442)



Plage de mise au point : 0,7 - 7,0 m Ratio de projection

- WUXGA 0,75 - 1,13 : 1
- WQXGA/4K 0,80 - 1,21 : 1
- F80 : 1,06 - 1,60 : 1 (WQXGA/4K UHD) (le F80 nécessite un adaptateur d'objectif R9801442)
- F400-N4K : 0,71 - 1,06 (nécessite l'utilisation d'adaptateurs d'objectif F400 individuels)

Spécifications techniques**FLDX 0,8 - 1,21 : 1 (EN66) MISE AU POINT COURTE****Spécifications générales**

F/# actif	F 2.4-3.29 Diaphragme motorisé F# 2.4-6.5 avec mémoire
Rapport de zoom	1.51 Mise au point et zoom motorisés avec mémoire
Plateformes	Pour les séries de projecteurs F35, FL40, F70, F80* et F90 *nécessite l'adaptateur lentille R9801442. Ratio de projection spécifique du F80 : 1,06 -1,60 : 1 (WQXGA/4K UHD)
Poids d'expédition	4 kg
Rapport de projection	Puce DMD WUXGA 0,75 -1,13 : 1 WQXGA 0,80 -1,21 : 1 Tolérance de taille d'image +/-2%
Distance focale	15,98-23,99 mm
Plage de mise au point	0,7-7,0 m
Poids	3,3 kg

Crée le : 04 Jun 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO