

Versa® TUBE v2

Linear LED tube



Product specificaties**VERSA® TUBE V2****General specifications**

Resolutie	36 pixels/meter
Kleuren	Over 1 billion (30-bit)
Lichtuitvoer	2,000 nits (cd/m2)
Lens	Diffused
Controle	Versa DRIVE D3 or Versa DRIVE C1
Vermogen	100-240VAC 50/60Hz
Energieverbruik	56W/meter
Afmetingen	Length: 0.5 m (19.68 in.) or 1.0 m (39.37 in.) Width: 50.0 mm (1.97 in.) Height: 92.1 mm (3.62 in.)
Gewicht	2.4 kg/m (5.20 lbs.)

Laatst bijgewerkt: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO