

Galaxy NW-12

3D用 WUXGA解像度 12000ルーメンの明るさを持つ3チップDLP ネットワークプロジェクター



技術仕様

GALAXY NW-12

一般仕様	
光出力	12,000ルーメン
コントラスト比	2,000:1
解像度	WUXGA
チップタイプ	3チップDLP
ランプ	2KWキセノンランプ
ランプ保証	750h
重量	70Kg
寸法 幅×長さ×高さ	590x913x345mm
レンズシフト	水平±65%まで 垂直±110%まで
標準入力	☒ ワーピング：(ジオメトリー補正)：球面やカースクリーンへの投射や標準アングルを使用しない場合に画像補正をします。 ☒ 5BNCx1(RGBHV, RGsB, RGBS) ☒ ビデオx1 (BNC) ☒ Sビデオ x 1 (4ピンミニDIN) ☒ DVIx1(HDCP準拠) ☒ VGAx1(D15) ☒ 3ステレオシンク入力(ミニDIN)
オプション入力	SD/HD SDI入力
通信ポート	RS232(D9) 10/100Mb/sイーサネット(RJ45)
ビデオ	PAL,NTSC,SECAM,ビデオ、Sビデオ、コンポーネント、RGB、HDTV(720i,720p,1080i,1080p)
データ	QXGA@120Hzまでのコンピューターグラフィック ピクセルクロック270MHzまでのアナログソース ピクセルクロック165MHzまでのDVIソース
安全性	ETL60950,EN60950 CE準拠 CCC準拠
電源	AC200-240V 50/60Hz
最大消費電力	2800w/9560BTU

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。