


TF20

20mm ピクセルピッチ、6,000 NIT、固定設置型屋外用 LED タイル



コントラスト比を向上させる最適化されたシェダーを搭載

TF20 には環境を考慮し低輝度、低消費電力で映像品質を損なうことのないようコントラスト比を向上させる最適化されたシェダーの他、改善されたビジュアル性能や下向きの LED などが採用されています。またLED自体を下方傾斜させることにより、無駄な光量分散を防ぎ、最適な視野角を確保して低消費電力化と長寿命化を実現しています。

技術仕様		TF20
一般仕様		
ピクセルピッチ	20.0 mm	
輝度	6,000 NIT	
LED構成	ランプ x3	
ピクセル濃度	7,513/sqm 699/sqf 2,304/タイル (48x48)	
水平視野角	+70°/-70°	
垂直視野角	-30°/+15°	
消費電力	139W/m² (平均) 500W/m² (最大)	
熱損失	474BTU/hr/m² (標準)	
タイル寸法	幅: 960mm 高さ: 960mm 奥行き: 230mm	
重量/タイル	38 kg	
IPレート	IP65/54	
プロセッシング	16 ビット/色	
サービス性	前面と背面 (前面にはツールが必要)	
動作温度	-20~+50°C (-4~122°F)	
動作湿度	10-99%	
証明書	ETL、CE、FCC クラス A、RoHS	