

# ClickShare: CSE-200+

기업 신제품 설명회에 적합한 창의적인 콘텐츠 공유를 위한 무선 협업 솔루션



- 최대 2명의 화면 사용자
- 랩톱, 태블릿 또는 스마트폰에서 공유
- 무선/유선 소스 간 매끄러운 전환
- 개선된 보안 기능
- 4K 캔버스에 주석 추가, 판서 및 터치백 지원
- 중앙 관리
- Button 2개 제공

창의력은 비즈니스에 날개를 달아줍니다. 창의적인 회의, 브레인스토밍과 토론이 가능한 환경은 팀의 협업과 비즈니스 성과를 향상시켜 줍니다.

ClickShare 무선 협업 솔루션을 이용하면 아이디어를 손쉽게 형상화하고 효율적으로 협업할 수 있습니다.

최신 ClickShare 업데이트의 새로운 기능 알아보기

## 더욱 풍부한 공유

CSE-200+는 중형 회의실을 위한 상호 협업 환경을 제공합니다. 최대 2명이 동시에 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. 사용자는 USB전원 장치(ClickShare Button)를 간단히 PC 또는 Mac에 꽂고 Button을 클릭하기만 하면 랩톱에 있는 콘텐츠를 대형 회의실 스크린에 띄울 수 있습니다. 또한, 사용자는 ClickShare 앱을 통해 랩톱, 휴대폰 또는 태블릿의 내용을 공유할 수도 있습니다. Desktop App으로 최고의 성능을 누리시려면 Base Unit에 설치된 펌웨어가 최신 버전인지 확인하세요.

## 기업 전체의 창의성을 유도하세요

CSE-200+는 기업의 신제품 설명회를 위해 고안되었습니다. 레거시 장비를 위한 HDMI 입력, 무선/유선 소스 간 간편한 전환, 개선된 보안 기능, 전면 네트워크 통합, 그리고 주석 추가, 판서, 4K 캔버스 터치백 지원과 같은 다양한 상호작용 기능 및 중앙 관리 기능을 제공합니다. CSE-200+를 통해 최대 2명까지 동시에 콘텐츠를 공유할 수 있으므로 기업 내 활발한 브레인스토밍과 생산성을 장려합니다.

CSE-200+는 ISO 27001 인증을 받은 흐름 및 프로세스로 개발된 제품입니다.

ClickShare CSE-200+을 고정 회의실 설정(예: Microsoft Teams 또는 Zoom 회의실)에 추가하면 Microsoft Teams 및 Zoom 회의에서 상호 작용, 생산성 및 협업이 향상됩니다. 회의를 진정한 협업의 중심으로 되살립니다.

기술 사양

CLICKSHARE: CSE-200+

|                            |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일반 사양                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 운영체제                       | Windows 7/8/8.1/10 32 및 64비트<br>macOS 10.13/10.14 (Mojave)<br>Android v7 & v8 & 8.1 (ClickShare 앱)<br>iOS 11, 12 (ClickShare 앱)                                                                                                            |
| 비디오 출력                     | HDMI 1.4b 1개                                                                                                                                                                                                                               |
| 비디오 입력                     | HDMI 1.4b 1개                                                                                                                                                                                                                               |
| 출력 해상도                     | 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz                                                                                                                                                                                                                  |
| 입력 해상도                     | 1920x1080 @30Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| 오디오                        | HDMI, 3.5mm 아날로그 오디오 잭, S/PDIF                                                                                                                                                                                                             |
| AirPlay 지원                 | iOS 미러링(AirPlay) iOS 9.0에서 최대 iOS 12까지 / Mac OS 10.14 (Mojave)                                                                                                                                                                             |
| 구글 캐스트 지원                  | Android 8                                                                                                                                                                                                                                  |
| Miracast 지원                | Windows 10                                                                                                                                                                                                                                 |
| 프레임 속도                     | 최대 30fps                                                                                                                                                                                                                                   |
| 화면에 동시 연결 가능 소스 수          | 2                                                                                                                                                                                                                                          |
| 동시 연결 수                    | 16                                                                                                                                                                                                                                         |
| iPad, iPhone 및 Android 호환성 | ClickShare 앱을 통해 Android 및 iOS 장치 모두에서 문서, 브라우저, 카메라 공유                                                                                                                                                                                    |
| 확장 데스크톱                    | 이용 가능(운영 체제에 따라 다름). ClickShare Extension Pack이 필요할 수 있습니다.                                                                                                                                                                                |
| 인증 프로토콜                    | 독립형 모드의 WPA2-PSK<br>네트워크 통합 모드에서 ClickShare Button을 사용하는 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X                                                                                                                                                           |
| 무선 전송 프로토콜                 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 및 IEEE 802.15.1                                                                                                                                                                                                     |
| 도달                         | 신호 강도 변조로 조절 가능, 최대 30m(100ft)의 ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 거리                                                                                                                                                                 |
| 주파수 대역                     | 2.4GHz 및 5GHz(몇개 국가에서 DFS 채널 지원 -공 출시 예정)                                                                                                                                                                                                  |
| 연결                         | 1Gbit 이더넷 LAN 1개<br>USB Type-C 2.0 (후면) 1개, USB Type A 2.0 (후면) 2개, USB Type A 2.0 (전면) 1개<br>미니 잭 소켓의 오디오 아날로그 라인 출력(3.5mm), 디지털 S/PDIF                                                                                                   |
| 소음도                        | 최대 25dBA @ 0-30°C<br>최대 30dBA @ 30-40°C                                                                                                                                                                                                    |
| 온도 범위                      | 작동: 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)<br>최대 온도: 3,000m에서 35°C(95°F)<br>보관 온도: -20°C ~ +60°C(-4°F ~ +140°F)                                                                                                                                      |
| 습도                         | 보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축<br>작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축                                                                                                                                                                                           |
| 도난 방지 시스템                  | 캔싱턴 잠금 장치                                                                                                                                                                                                                                  |
| 인증                         | FCC/CE                                                                                                                                                                                                                                     |
| 보증                         | 표준 3년                                                                                                                                                                                                                                      |
| *참고                        | *In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment. |
| ClickShare 베이스 유닛 치수       |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 크기(HxWxD)                  | 39mm x 200mm x 202mm                                                                                                                                                                                                                       |
| 전원 공급 장치                   | 표준 110/220V AC 플러그                                                                                                                                                                                                                         |
| 전력 소비                      | 작동: 50W(최대)<br>대기:                                                                                                                                                                                                                         |
| 무게                         | 900gr                                                                                                                                                                                                                                      |

작성일: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.

