

Versa[®] TUBE v3x

线性 LED 管，适用于建筑应用



IP66
WATERPROOF



技术规格

VERSA® TUBE V3X

一般规格

分辨率	20 像素/米
灰阶	48 位
刷新率	> 1000 Hz
视角	180° (线性) x 270° (径向)
亮度	1500 cd/m2 (尼特) (已校准)
颜色调节	D65
互联	Barco 自定义集成交流电源 & 数据接头
电源	100 -240VAC, 50/60Hz, 自动感应, 自动切换
功率消耗	44 瓦
温度范围	-20° 到 50°C
长度	1.0 米
MTBF	50000 小时 @ 50°C 环境 @ 20% 负载 10000 小时 @ 40°C 环境 @ 100% 负载
天气等级	IP66

生成于: 10 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。