

演出会展控制器

全集成显示控制系统，支持控制会展上全部会展 LED、投影显示屏以及其他所有设备。



- 全集中控制全部舞台设计，例如白昼显示器、投影机、Catalyst[®]、发光设备、制烟机、图像生成器、液压系统... 支持各种控制协议：DMX512、MIDI、RS422、RS232、TCP/IP 图像处理：颜色键控、阿尔法融合、Z-向控制及其他。全部 D320 功能、逐行显示、帧速率转换。图像与系统控制 Positracking[®] D320 多窗口显示效果 演出会展控制器在坚固紧凑的空运箱中运输。在标准配置中，包括演出会展控制器、1 个 D320、背面接插板和内存用户控制台便于运输。可扩展至 6 个 D320 单元。

技术规格

演出会展控制器

一般规格

内部组件	演出会展控制器单元 1 单元 D320 PL 标配 空间可容 6 个 D320 单元 可装载用户控制台 可选 Fiberlink
控制器	白昼显示屏 投影机 Catalyst☑ 照明设备 制烟机 图像加速器 机械/液压
支持协议	巴可白昼显示屏协议 DMX512 MIDI RS422 RS232 TCP/IP
图像效果	变形成像 色度键控 [每输入端口] 阿尔法键控 [每输入端口] Z 轴控制 窗口
航空箱大小	465,3 x 740 x 550 毫米
净重	30 公斤 (标准配置)
电源	400 瓦更大值 (标准配置) 自动调压 90-264V (50-60 Hz) 连接器: 3 针 IEC
订购信息	演出会展控制器 R9851480 FiberLink R9850190 D320 PL R9851550 D320 Lite R9851560 D320 L R9850710

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。