

Cineo22

초소형 고성능 DLP® 프로젝터



cineo22에는 블랙과 펄 화이트의 두 가지 마무리 처리가 기본으로 제공됩니다. cineo22의 완전히 새롭게 설계된 광학 부품은 영상을 더욱 높은 해상도와 낮은 분산 및 색수차로 표현하며 명암비를 높여 영상 품질을 크게 개선시킵니다.

기술 사양

CINE022

일반 사양

컨셉	단일 칩
3D 기능	INFITEC EX® 3D
해상도	1080p (1920 x 1080)
밝기	최대 1,400 루멘
기술	DLP® 기술
명암비	최대 2,500 : 1
화면 비율	16:9 (1080p)
디스플레이 색상	30-비트
지연	1 프레임
컴퓨터 그래픽스 형식	최대 1080p
수평 주사 주파수	15 -150 kHz
수직 주사 주파수	23.97, 24, 25, 30, 50, 60 fps
비디오 형식	EDTV (576p, 480p) HDTV (1080p, 1080i, 720p) SDTV (576i, 480i) NTSC, PAL, SECAM
렌즈 작동	초점, 시프트 및 수동 줌
렌즈	광각 ■ 렌즈 번호: EN17 / 503-0117-00 ■ 초점 범위: 1.0 - 10.0m ■ 렌즈 배율 ● 0.92 : 1 (1080p) 초광각 ■ 렌즈 번호: EN19 / 503-0110-00 ■ 초점 범위: 0.7 - 5.0m ■ 렌즈 배율 ● 0.74 : 1 (1080p) 표준 프로젝션 렌즈 ■ 렌즈 번호: F3,5 / 503-0102-00 ■ 초점 범위: 1.5 - 10.0m ■ 렌즈 배율 ● 1.60 - 2.21 : 1 (1080p)
이미지 너비	0.7 -2.5 m
광원	220W UHP
램프 수명	최대 2,250 시간(전체 전력) 최대 3,000 시간 (에코 모드)
컴퓨터 입력	1 x HDMI 1.3a 1 x VGA 1 x DVI-D
비디오 입력	1 x 컴포지트 1 x S-비디오 1 x HDMI 1.3a 1 x DVI-D 1 x 컴포넌트
제어성	1 x RJ-45 TCP/IP 1 x 9-핀 D-SUB RS232 1 x USB
크기	94 x 278 x 234 mm (WxHxD)
무게	2.9 kg
전원 요구 사항	3.0-1.3A, ~100-240V, 50-60Hz
준수	CE, FCC Class A 및 cCSAus
작동 온도	0 -40 °C
보관 온도	-20 -60 °C
작동 습도	20 -90% RH
보관 습도	20 -90% RH
컬러	블랙 메탈릭
보증	램프에 대해 3년 기본 보증, 500시간 또는 90일(먼저 도래하는 기간 기준) 3년, 24/7 작동 선택 보증. 조건이 적용됩니다.
MTBF	27,838시간
시간당 BTU	

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

