

LD140-8

Barco's LD LED display solution wraps all the desirable LED qualities of brightness, dependability,



技術仕様		LD140-8
一般仕様		
ディスプレイ・サイズ	diagonal: 142" W x H: 3136mm x 1729 mm (124" x 71") surface: 5,6 m ² (60 ft ²)	
LED タイプ	3-in-1 SMD	
ピクセルピッチ	8 mm	
解像度	392 x 224	
輝度	1200 NIT 1000 NIT (display calibrated at 6500° K)	
水平視野角	145° + (min 50% brightness)	
垂直視野角	145° + (min 50% brightness)	
輝度半減値	100.000h (typ. use) 45.000h (full white -half brightness)	
プロセッシング	+12 bit/color	
カラー	68.7 billion	
リフレッシュ・レート	400 Hz	
消費電力	2.240W (Avg) 8.960W (Max)	
適用温度範囲	operating: 0° to 40°C (32° to 140°F) storage: -20° to 60°C (-4° to 140°F)	
キャビネット寸法	width: 3372mm (133") height: 2028mm (80") depth: 330mm (13")	
重量	620kg -1367lbs (excl. opt. mounting)	
画像処理装置	D2	