

RLM G5i Performer

With its compact design and sealed optics, the RLM G5i Performer is an ideal all-round projector suitable to both the rental as well as staging markets.



Especificações técnicas

RLM G5I PERFORMER

Especificações gerais	
Saída de luz	4500 ANSI Lumen
Resolução	1024 x 768 (native)
Razão de contraste	1000 : 1 (full field)
Modo de alto contraste	Available with special lenses
Uniformidade de brilho	> 90%
Lâmpada	2 x 250 W mercury
	max. lifetime: 1500 hrs typ. lifetime: 1000 hrs min. lifetime: 750 hrs
Nível de ruído (a 20 °C (68 °F))	42 dBa
Nível de ruído (a 40 °C (104 °F))	46,5 dBa
Temperatura Ambiente	Max 40°C (104°F)
Consumo de energia	700 W
Tensão dos Cabos Elétricos	92-240 V
Peso	Projector: 25 kg (56 lbs) Frame: 5 kg (11 lbs)
Dimensões (LxPxA)	705 x 707,8 x 316,5 mm
Obturador	Standard
Núcleo DLP™ vedado	Standard
ScenergiX	Standard horizontal and vertical electronic edge blending
Comutação sem emendas	Standard (wipes, fades, ...)
Imagem em imagem	Up to 4 sources simultaneously (2 data, 1 video and 1 SDI)
Zoom digital	Standard
Codificadores da lente	On zoom and focus (with TLD lenses)
Saída de Luz Constante Vinculada	not available
Compatibilidade de fonte de entrada	1600 x 1200 (max. input)
Entradas Fixas	1x configurable 5 cable (BNC) 1x composite Video (BNC) 1x S-Video (4-pin DIN) 1x analogue RGB (D15 Connector) 1x SDI (+ loop through) 1x DVI (Digital Visual Interface)
Entradas modulares	not available
Controle	1 x RS-232 / 422 IN 1 x XLR female (2 way) - build-in RF remote transceiver (optional)
Informações para Pedidos	Projector Body: R9010320 Spare Dual Lamp:R9852940

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

