

# CVWU-31B

Proiettore DLP a singolo chip WUXGA, 3.000 lumen



- Immagini estremamente nitide con colori vibranti
- Vasta gamma di spostamento dell'obiettivo per una installazione flessibile
- Design compatto
- Affidabilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

\*Disponibile solo presso distributori selezionati

Grazie al suo compatto design bianco, il CVWU-31B si adatta perfettamente a sale riunioni, sale di rappresentanza o piccoli auditorium.

### Un proiettore compatto

Lo sapevate che i proiettori simili con le stesse caratteristiche pesano circa il 17% in più e sono circa il 45% più grandi rispetto al proiettore CVWU-31B? Esso combina la massima qualità d'immagine in un fattore di forma estremamente piccolo.

### Immagini impressionanti, colori nitidi

Con 3000 lumen di emissione luminosa e la risoluzione nativa WUXGA, offre immagini cristalline e ricche di contrasto con un'eccellente uniformità della luminosità a basso livello di rumore. Se configurato con una ruota colori ad alta luminosità, il proiettore CVWU-31B offre immagini brillanti con colori vivaci.

### Costruito per durare

Il CVWU-31B presenta un design senza filtro e tecnologia DLP® affidabile per una precisione ineguagliata dell'immagine e basso costo totale di proprietà. Progettato per uso illimitato, viene consegnato anche con una garanzia di tre anni, per una tranquillità totale.

**Specifiche tecniche****CVWU-31B****Specifiche generali**

|  |  |
|--|--|
| Tecnologia                                 | Design spostamento obiettivo ottico  |
| Risoluzione                                | 1920 x 1200 (WUXGA)  |
| Luminosità                                 | 3.000 lumen ANSI   |
| Tipo di proiettore                         | Proiettore DLP monochip  |
| Rapporto di contrasto                      | 2500 : 1   |
| Uniformità della luminosità                | > 80%  |
| Proporzioni                                | 16:10  |
| Tipo di obiettivo                          | Tutti gli obiettivi in vetro   |
| Ottiche                                    | Obiettivo zoom standard (1,64-2,06:1)  |
| Spostamento obiettivo ottico               | Verticale  |
| Correzione del colore                      | RealColor™   |
| Lampade                                    | Lampada 220 W UHP  |
| Durata lampada                             | Fino a 2.250 ore (modalità piena potenza)/Fino a 3.000 ore (modalità eco)                          |
| Alloggiamento lampada, sostituzione rapida | Sì   |
| Garanzia lampada                           | 500 ore o 90 giorni  |
| Elemento centrale DLPTM sigillato          | Sì   |
| Orientazione                               | Tavolo-soffitto (360 gradi attraverso la modalità verticale)                                       |
| 3D   | No   |
| Ingressi                                   | 1 x HDMI (1.3), 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1x video composito RCA, 1 x 4-pin mini DIN Y/C, 1 x RCS x3 YUV |
| Risoluzioni in ingresso                    | Risoluzione 1920 x 1200 -640 x 480 pixel (in base al modello)/RGBHV, RGBS, RGsB                    |
| Strumenti software                         | Projector Toolset  |
| Controllo                                  | IR, RS232, Ethernet  |
| Connessione in rete                        | 1 x RJ-45 TCP/IP, 1 x 9-pin D-SUB RS232, 1 x USB   |
| Requisiti di alimentazione                 | 3,0-1,3 A, ~100-240 V, 50-60 Hz  |
| Consumo energetico                         | Max 290 W  |
| Livello di rumore                          | 30 dB  |
| Temperatura ambiente in funzionamento      | 10 -40 °C (temperatura di conservazione: -20 -60 °C)   |
| Umidità in funzionamento                   | 20 -80% umidità relativa   |
| Dissipazione BTU                           | Meno di 1.061/ora  |
| Dimensioni (PXLXA)                         | 278 x 234 x 94 mm / 10,94 x 9,21 x 3,70 pollici  |
| Peso                                       | 2,9 kg (6,39 lb)   |
| Accessori standard                         | Cavo di alimentazione, telecomando wireless  |
| Certificazioni                             | CE, FCC Classe A e cCSAus  |
| Garanzia                                   | Limitata a 3 anni per ricambi e manodopera. Estendibile fino a 5.                                  |

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.