

EC-200

大型イベントコントローラー



- 簡単で迅速なショープログラミング
- ショーの高度な管理を手元で自在に
- 優れた状況認識がもたらす安心動作

EC-200は、小型の姉妹品であるEC-50イベントコントローラーの使いやすさはそのままに、syntaxベースの高速プログラミングを可能にした一台です。システムリソースにすばやくアクセスでき、Event Masterシステム独自の方法でショープログラミングを簡素化します。大規模イベントのスクリーン管理に変化をもたらすsyntaxスタイルのプログラミングにより、作業を大幅に簡素化してスピードアップできます。

Unique features

S3-4KとE2 Event Masterプロセッサの両方に互換性があるEC-200は、Linuxベースのオペレーティングシステムと内蔵型中央処理装置（CPU）を特長とするスタンドアロンコントローラーです。ソース、プリセット、レイヤー、出力先を指先一つで選択できる操作性を実現し、トラックボール、専用プログラミングセクション、2つのタッチスクリーンディスプレイを備えます。EC-200により、プログラム中にその場で瞬時にソースをスイッチする、大きなリソースグループを同時に選択するなど、かつてないレイヤー操作が可能になります。

Higher situational awareness

優れた状況認識と安心動作を実現したEC-200により、多くの情報を同時にチェックし、次に何が起きるかを正確に把握できます。展示会のブース運営から大規模な企業イベントや音楽ツアーに至るまで、さまざまなショーに最適なツールです。

一般仕様

特長

- EventMaster ツールセットの高口バスタ性 Linux バージョン - Mac と PC で同じユーザー・インターフェースを使用
- オンボード PC 動作 Linux で Event Master ツールセット専用設計バージョンをサポートして、スタンドアロン使用が可能
- Event Master シリーズ・スイッチャーで完全コントロール
- 複数のコントローラー、GUI インターフェース、プロセッサの同時接続を同一ネットワークでサポート。(コントロールの冗長バックアップ)
- 10 ポイントのマルチタッチインターフェイス付き 2 つの内蔵 15.6 インチ・ワイド・スクリーン・フル HD (1,920x1,080) タッチスクリーン
- 2 台の外部モニターまたはタッチスクリーンをサポート*
- マニュアル・トランジション用高解像度 T バー
- カスタム可能な LCD ラベルを備えた 36 個のユーザー割り当て可能ボタン
- 専用バックグラウンド・レイヤー・ボタン
- マルチページ機能のある 8 つの専用レイヤー選択ボタン (9 つ以上のレイヤーのある行先にページをシフト)
- マルチページ割り当て機能のある 12 のユーザー定義可能な行先ボタン (今後のリリースで利用可能になるすべての行先を簡単にサポート)
- トランジション、ライブ・スイッチング、プログラムやトランジション修正などの専用ボタン
- ホイール付きの 5 つのロータリー・エンコーダーで、エルゴノミックな PIP コントロールとリソースの高速配置
- 構文プログラマーをサポートする 12 の LCD コンテキスト・ディスプレイ・ボタン
- 3 軸バックライト付きトラックボール (機能に基づく)、第 3 軸用に非常にスムーズなロータリー・エンコーダー、およびカーソルとポジション・コントロール用のボタン 4 つ付き
- 2 つ別々のギガビット・イーサネット・ネットワーク・インターフェース接続で、1 つはプライマリ・システム・コントロール用、もう 1 つは補助的なネットワーク・コントロール用 (追加の IP アドレス範囲とモード)
- 内蔵ソリッド・ステート・ハード・ドライブ
- 外部タッチスクリーン、マウス、キーボード、サムドライブなどといった追加アクセサリ用の 5 つの USB ポート
- 調光可能なスクリーンバックライト、フィードバック LED、一体型ワークライト
- ダスト・カバー付き
- カスタム・ロード・ケース付き

接続性

- 複数の EventMaster シリーズ・システム (E2 と S3-4K を含む) をコントロール
- 外部コントロール・システムに別付ネットワーク・インターフェースでのやり取りを許可
- モニター用の 2 つの追加 DVI 出力でワークスペースを増加するか、または最大 2 つの EC-50 を追加して究極の拡張
- 自動レンジ切替のメイン入力 (90-250VAC)
- USB でサポートされる外部ポインティング・デバイスとキーボード

寸法 (HxWxD)

244.34 x 901.19 x 575.36 mm / 9.62 x 35.49 x 22.65 インチ

重量

20.41 kg (45 lbs)

温度

0 ~ 35 °C / 32 ~ 95 °F

湿度

0 ~ 95%、結露なし

* 注記

EC-200 DVI-D モニター接続は、アナログ出力をサポートしません。デジタル・ディスプレイまたはデジタル・アナログ・コンバーターが必要です。

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様については www.barco.com をご確認ください。