


Запасная лампа для XLM HD30



Технические характеристики

ЗАПАСНАЯ ЛАМПА ДЛЯ XLM HD30

Общие характеристики

Потребляемая энергия	6,3 кВт
----------------------	---------

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO