

G62-W9

9,000 루멘, WUXGA, DLP 레이저 인광체 프로젝터



- 뛰어난 영상 품질
- 최적의 통합 기능
- 4K 호환 및 3D 지원
- 서비스 및 지원 보장

G62-W9는 싱글 칩을 확장하여 9,000 루멘의 고품질 WUXGA 프로젝터를 제공합니다. Barco 서비스 및 지원을 계속 이용하면서 더 넓은 범위의 어플리케이션에 가능성을 열어 줍니다.

레이저 인광체 광원으로 훌륭한 이미지 품질을 확보할 수 있으면서도 시중에 나와 있는 대부분의 램프 기반 프로젝터들과 비교하여 유지보수 비용은 더 적게 듭니다. Barco의 프로젝터 툴셋 소프트웨어로, 사용하기 편리한 개인 컴퓨터에서 프로젝터 설치 및 관리를 할 수 있습니다.

G62 모델은 HDMI 2.0 입력 기능과 이전 제품보다 더 높은 대역폭을 지원하여 4K 호환성 및 3D 기능을 통해 고품질 콘텐츠를 최상의 상태로 시각화할 수 있습니다.

이 프로젝터는 검은색 혹은 흰색 새시로 제공되어 특정 환경에 완벽하게 맞도록 선택할 수 있습니다. 균일하고 작은 크기 및 다른 Barco 제품과의 호환성 그리고 넓은 렌즈 이동 범위로 프로젝터의 유연성이 확대됩니다.

기술 사양

G62-W9

| 일반 사양 | |
|----------------------------|--|
| 프로젝터 유형 | 싱글 칩 DLP 레이저 인광체 프로젝터 |
| 기술 | 0.67인치 |
| 해상도 | 1,920 x 1,200 (WUXGA) |
| 밝기 | 8,000 ANSI 루멘 8,900 센터 루멘 9,500 ISO 루멘 |
| 밝기 균일도 | 90% |
| 명암비율 | 1,200:1 순차, 6,000:1 동적, 익스트림블랙: 750,000:1 |
| 광원 | 레이저 인광체 |
| 광원 수명 | 최대 20,000시간 |
| 화면 비율 | 16:10 |
| 방향 | 모든 방향 가능 |
| 실드 DLP™ 코어 | 지원: 표준 |
| 색 보정 | 지원: HSG 방식(색조, 채도, 개인) |
| CLO(Constant Light Output) | 지원 |
| 영상 처리 | 내장 워프 및 블렌드 Ptoolset을 통해 가능 |
| 3D | 지원 |
| 렌즈 유형 | G 렌즈 -0.36:1 / 0.37-0.4:1 / 0.65-0.75:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.92:1 / 2.90-5.50:1 |
| 광학 렌즈범위 | 렌즈에 따라 수직 최대 100% 렌즈에 따라 수평 최대 30% 전동 줌 및 초점 전동 렌즈 시프트 |
| 입력 | HDMI 입력(2.0 버전)(잠금 나사 포함) 2개 / DVI-D(디지털 신호만 지원) 1개 / HDBaseT 1개 / 3D SYNC 입력 1개 / 3G-SDI 1개 |
| 입력 해상도 | Up to 4K @60Hz Refresh rates: 24Hz to 60Hz for WUXGA and 4K/4KUHD (4096 x 2160 / 3840 x 2160) 4K input signals will be scaled to the projector's output resolution |
| 소프트웨어 툴 | PToolset |
| 컨트롤 | RS232(D-sub 9핀)(PC 제어) 1개 / 유선 입력(3.5mm 전화기 잭)(원격 입력) 1개 / RJ45(LAN) 1개 / IR 수신기 2개(전면과 상단) / USB 타입 A 1개 |

기술 사양**G62-W9**

| | |
|----------------------------|--|
| 네트워크 연결 | Crestron; PJ-Link; AMX; Telnet; 웹 페이지; Extron |
| 전원 요구 사항 | AC 100~240V @ 50~60Hz |
| 전력 소비 | 일반 모드에서 655+/-15%@ 110VAC 에코 모드에서 310W+/-15%@ 110VAC in ECO 일반 모드에서 625W+/-15%@ 220VAC 에코 모드에서 300W+/-15%@ 220VAC |
| 대기 전력 | 0.5W 미만 |
| 시간당 BTU | 2,133 BTU/h 공칭, 최대 2,252 BTU/h |
| 소음 수준 (25°C/77°F에서 일반적인 값) | 38dB(A) |
| 작동 온도 | 0~40°C(해발) |
| 작동 습도 | 10~85% RH, 비응축 |
| 보관 온도 | -10~+60°C |
| 보관 습도 | 5~90% RH, 비응축 |
| 크기(WxLxH) | 받침대 미포함: 484 x 529 x 195mm / 19.1 x 20.8 x 7.7인치 받침대 포함: 484 x 529 x 206mm / 19.1 x 20.8 x 8.1인치 |
| 무게 | 렌즈 없을 시: 17.4 kg / 38.4 lbs |
| 표준 액세스리 | 전원 코드, 무선 원격 제어 |
| 인증 | CE, FCC 클래스 A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI |
| 보증 | 3년 광원 보증: 20,000시간 또는 3년(먼저 도래하는 시점 적용) |

작성일: 26 Mar 2024기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.