

高性能网络LCD拼接显示系统套件

专为集约联网应用程序优化的预配置控制室包

针对高性能联网应用程序

TransForm NSD 此套件包括2x2、3x2或4x2配置的46英寸或55英寸面板和控制器。该拼接显示系统控制器非常适合于通过联网资源和高性能视频解码进行协作等更加高级的功能。此工具包的主要目标行业是交通和安全。

此套件包括：

- OverView NSL-4621/OverView NSL-5521 四、六或八块或面板
- TransForm NSD控制器
- 主墙底座
- CMS软件
- BCM软件
- 键盘（美式）
- 电缆： - 20m KBM 延长电缆 - 20m 双链路 DVI-D 电缆 - 15m RS232 串行端口电缆 - 电源线 (EU/UK/US/CN)