

DP2K-36BLP

Intelligenter Laser-Kinoprojektor für Leinwände von 23–27 mm (75–89 Fuß)



- **Reduzierte Gesamtbetriebskosten**
- **Sorgenfreiheit, die ihresgleichen sucht**
- **Hervorragende Bildqualität**

Entwickelt für große Kinoleinwände bietet der DP2K-36BLP eine Auflösung in 2K-Qualität, hohen Kontrast und 35.000 Lumen Helligkeit für eine herausragende Bildqualität.

Reduzierte Gesamtbetriebskosten

Durch den Wegfall von Kosten für Lampen bietet Ihnen der DP2K-36BLP einen sehr attraktiven TCO. Dank seines einzigartigen Kühlungssystems erzielt der Projektor bei normalen Nutzungsbedingungen ganze 30.000 Stunden konstante Helligkeit. Seine erheblich höhere optische Effizienz führt zu einer Stromersparnis von bis zu 40 %.

Sorgenfreiheit, die ihresgleichen sucht

Beim DP2K-36BLP sind sowohl die Betriebskosten als auch die Betriebskomplexität und die Arbeitskosten reduziert. Mit ihm können Sie die Betriebszeit erhöhen und sämtliche Kosten in Verbindung mit Lampen, der Verwaltung und der Wartung einsparen.

Hervorragende Bildqualität

Der DP2K-36BLP bietet konstante DCI-konforme Bildqualität mit herausragender Farbkonstanz und höherem Kontrast auf weißen und silbernen Bildschirmen. Seine Lichtausgabe kann auf 30 % der ursprünglichen Helligkeit gedimmt werden und ermöglicht Ihnen so, 2D- und 3D-Vorstellungen von ein und demselben Projektor.

Nachrüstbar

Wenn Sie bereits über einen Projektor aus der Modellreihe B von Barco verfügen, können Sie Ihr aktuelles Lampengehäuse mittels eines einfachen On-Site-Upgrades durch ein einzigartiges Laser-Phosphor-Modul ersetzen.

Technische Daten**DP2K-36BLP**

Allgemeine technische Daten	
Helligkeit	35.000 Lumen (typisch)
Natives Kontrastverhältnis	2.400:1 (typisch)
Primärobjektive	1,13–1,72; 1,35–1,86; 1,46–2,10; 1,65–2,60; 1,95–3,26; 2,53–4,98
Auflösung	2.048 x 1.080
Dauerhafte Helligkeitsstabilität	30.000 Std. @ bei durchschnittlichen Nutzungsbedingungen
Abmessungen (BxTxH)	Projektor: 754 x 1.129 x 604 mm/29,69 x 44,5 x 23,78 Zoll Kühler: 561,5 x 738,5 x 348 mm/22,11 x 29,07 x 13,7 Zoll
Gewicht	Projektor: 143 kg (315 lb) Kühler: 32 kg (70,6 lb)
Kühlflüssigkeit, Schlauchlänge	4 Schläuche; 0,5 m, 2,5 m, 5 m und 8 m (1,6 Fuß/8,2 Fuß/16,4 Fuß/26,2 Fuß)
Vertikale Trennung zwischen Kühler und Projektor	Maximal 3 m (10 Fuß) (höher oder niedriger)
Stromversorgungsanforderungen	Projektor: 3 x 400 V + N oder 3 x 220 V Kühler: Stromversorgung läuft über Projektor
Wärmebelastung (max. Leistung)	13.023 BTU/h
Umgebungstemperatur	Max. 30 °C (86 °F) (Projektor und Kühler)
Umgebungsfeuchte	Max. 85 % (Projektor und Kühler)
Stromverbrauch	Projektor (einschl. Kühler): 4,0 kW
Medien-Server	Barcos Alchemy ICMP und andere IMB-Marken werden unterstützt.
Geräuschpegel	dB(A) @ 1 m: 67,6 dB(A) 62 dB(A) (halbe Kühlergeschwindigkeit)
3D-Systeme	Aktive Brillen- und Polarisationssysteme für Silver-Screens werden unterstützt. Farbordnungssysteme (Dolby3D und 6P) werden nicht unterstützt.
Sicherheitsanforderungen	Klasse 1, Risikogruppe 3 Sicherheit: Der Kunde hat entsprechende Vorsichtsmaßnahmen für Lasersicherheit gemäß den lokalen Bestimmungen für Lasershows zu beachten (Wahrung des Sicherheitsabstandes und -höhe). Sicherheit am Arbeitsplatz: Der Kunde hat Sicherheitsmaßnahmen zu treffen für: <ul style="list-style-type: none">▪ Sicherheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz, wie von lokalen Behörden vorgeschrieben▪ Grundlagenschulung zu Lasersicherheit für Betreiber▪ Implementierung eines Lasersicherheitsprogramms im Unternehmen;▪ Zugangsgewährung nur für geschulte Mitarbeiter: Bereichskennzeichnung etc.

Generiert am: 17 May 2023

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.