

SLite 14

14mm, IP65 rated LED solution for outdoor LED display installations with long viewing distances.



Spécifications techniques

SLITE 14

Spécifications générales	
Résolution visuelle	14 mm
Résolution physique	28,0 mm
Luminosité étalonnée	5000 NIT (calibrated @ 6500°K +/-10%)
Configuration LED	2R, 2G, 1B
Densité de pixels	5.098/m² (474/ft²) 3.072/panel
Angle de vision horiz.	120° (min.50% brightness)
Angle de vision vert.	60° (min.50% brightness)
Taux de contraste	1950:1 (at 200 lux)
Durée de vie	50 000 h (full white -half brightness)
Consommation électrique	maximum: 720 W / Tile average: 180 W / Tile
Poids / Tuile	38.4Kg (84.9lbs) (excluding structure)
Traitement	color : 14 bit greyscale: 10 bit/color
Couleurs	4.4 trillion
Fréquence de rafraichissement	800 Hz minimum (PAL / NTSC)
Plage de température	operating : -20°C -40°C (-4 -104°F) storage : -20°C -60°C (-4 -140°F)
Humidité	operating: 10 -99% storage: 10 -99%
Compatibilité d'entrée D320	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDS DI -Data DVI up to UXGA
Certifications	ETL -CE - CEBEC -TUV -FCC class A
Dimensions des tuiles	width: 896mm (35.3") height: 672mm (26.5") depth: 240mm (9.4")

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

