

# OverView DR120

DLP™ based projector with SXGA resolution for retro enclosure.



## Технические характеристики

## OVERVIEW DR120

### Общие характеристики

Разрешение	SXGA
DMD-чип	1280x1024 pixels
Форматное соотношение	4:3 / 5:4
Лампа	120W UHP lamp
Мощность переменного тока	100-240 VAC, 2.5-1.0 A, 50-60Hz
Потребляемая энергия	230 Watts
Тепловыделение	< 750 BTU/h
Яркость	800 ANSI Lumen
Контрастность	1000:1 (full white/full black)
Цветность	Dynacolor™ allows the user to digitally set primary and secondary color coordinates  Linked Dynacolor™ automatically adjust multi-channel display walls to a common color triangle
Входы	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 x input for RGB/RGSB/RGBS/RGBHV (5 x BNC)</li><li>• 1 x VGA (D-15 connector)</li></ul>
Размеры конструкции	<ul style="list-style-type: none"><li>• Width 535 mm / 21.1 in.</li><li>• Height 296 mm / 11.7 in.</li><li>• Depth with lens 354 mm / 13.9 in.</li><li>• Depth 278 mm / 10.9 in.</li><li>• Weight 20kg / 44.1lbs</li><li>• Shipping weight (max.) 35kg / 77.2 lbs</li></ul>

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**