

ClickShare X-Display Plus 65"

O ClickShare X-Display Plus, projetado para seu laptop (BYOM), integra recursos avançados de áudio, vídeo e tela para proporcionar uma experiência de reunião híbrida perfeita.



*可立享无线会议屏内置 CX-M 模块和可立享按钮1个

- Conjunto de 16 microfones com alcance de 12 metros para captura precisa de áudio
- Redução de ruído orientada por IA, mascaramento de som por IA e cancelamento de eco
- Som estéreo envolvente de alta qualidade
- Câmera ultra nítida 4K de 50 megapixels
- Tela antirreflexo de alto brilho de 400 nits para visibilidade nítida
- Expansível com uma variedade de periféricos de terceiros
- Módulo ClickShare CX-M

O ClickShare X-Display Plus é uma solução inovadora e completa que combina perfeitamente ferramentas de áudio, vídeo, exibição e colaboração, projetada para ambientes de trabalho híbridos. Equipado com um conjunto de 16 microfones e uma câmera 4K de alta definição de 50 megapixels, ele proporciona uma experiência audiovisual excepcional. Ele oferece suporte à compatibilidade com as principais plataformas e dispositivos de nuvem, permitindo a troca fácil entre os modos MTR e BYOM. Com conectividade plug-and-play sem fio, a configuração é simples e intuitiva. Ele também oferece segurança de dados de nível empresarial e recursos de gerenciamento remoto, garantindo uma experiência de reunião confiável e eficiente.

Especificações técnicas**CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 65"**

Visor	
Tamanho	65 polegadas
Tipo	LCD
Resolução	4K UHD (3840*2160)
Taxa de contraste	4000:1
Brilho	400 cd/m2 (típico)
Gama de cores	90% NTSC (típico)
Precisão de cor	ΔE
Tipo de luz de fundo	D-LED
Painel	• Antirreflexo • Anti-interferência de luz ambiente, exibição mais nítida
Taxa de atualização	60Hz
Câmera	
Pixels	50 MP
Fonte do sensor	SONY
Resolução	4K, 1080p, 720p a 30 fps
Campo de visão	99°
Tamanho do pixel	1,0 um
ZOOM	Zoom digital de 5x
WDR	Sim
Correção de distorção	Sim
Tampa da lente	Tampa deslizante manual
Função de IA	
Enquadramento de grupo	Sim
Modo de composição	Sim (até 8 pessoas)
Enquadramento do orador	Sim
Rastreamento inteligente	Sim Enquadramento do alto-falante com vista panorâmica
Película para isolamento acústico IA	Sim 30°/60°/90°/180° -4 níveis disponíveis
Alto-falante IA adaptativo	Sim De acordo com os diferentes ambientes acústicos do espaço de reunião, o efeito sonoro do alto-falante é ajustado automaticamente para se adequar ao espaço de reunião atual
Microfone	
Quantidade	16 microfones MEMS de formação de feixe
Processamento de áudio acelerado por hardware	Sim
Distância de captação	até 12 metros
Ângulo de captação do som	180°
Cancelamento de eco	Sim
Supressão de ruído	Sim Mais de 300 tipos de ruído podem ser suprimidos
Controle automático de ganho	Sim
Desreverberação	Sim
Alto-falante	
Canal	Estéreo de 2.1 canais
Quantidade	5 unidades de alto-falante (alto-falantes de baixo separados)
Domínio de frequência	60 Hz a 20 KHz
Potência de saída	2x15W+20W
Posição	Superior
Especificações gerais	
Dimensões (L*P*A)	1465,1 * 77,7 * 912 mm
Peso	38,37 kg (peso bruto) 29,11 kg (peso líquido)
Capacidade de expansão	
Microfone com expansão de suporte (modo cascata)	Sim até 4 vivas-vozes sem fio ClickShare
Periféricos USB de terceiros	Sim
OPS	CX-M incluso
Conexões	
ENTRADA HDMI	2 HDMI 2.0
SAÍDA HDMI	1 1080p / 2160p
USB-C (frontal)	1 frente
USB-C (placa)	1 placa
USB-B (2.0)	1
USB-A (3.0)	2
USB-A (2.0)	1 somente para atualização do X-Display
RJ45 (entrada de microfone)	1 conexão a viva-voz sem fio ClickShare
Saída de áudio	1 SPDIF

Especificações técnicas**CLICKSHARE X-DISPLAY PLUS 65"**

RS232	1 DB9, 1
RJ45 (1 Gbps)	2 Ethernet
Acessórios	
Cabo	Cabo de alimentação x 1
Controle remoto	1
Suporte de parede	Sim
Suporte de chão	Opcional
Caixa de armazenamento	Sim
Cabo Tipo C	Sim
Potência	
Power Supply	CA 100 a 240 V, 50/60 Hz
Cabo de alimentação	China, 3 metros de comprimento
Consumo máximo de energia operacional	< 180 W
Consumo máximo de energia em espera	< 0,5 W
Ambiente	
Temperatura de operação	0 °C~40 °C
Umidade de operação	10% ~ 90% UR
Umidade de armazenamento	10% ~ 90% UR
Temperatura de armazenamento	-20°C~60°C
Altitude	5000 metros
Conformidade	
EMC/Segurança	CCC/CE
Energia	Etiqueta de energia da China (2)
RoHS	RoHS da China
Especificações do CX-M	
Saídas de vídeo	4K UHD (3840*2160) a 30 Hz. HDMI™ 1.4b(conector OPS de 80 pinos) ou USB-C DisplayPort 1.2
Saída de áudio	USB
USB	1 x USB-C
Buttons do ClickShare	1
Aplicativo do ClickShare	Desktop e móvel
Protocolos nativos	Airplay, Google Cast, Miracast
Máximo de fontes simultaneamente na tela	2
Nível de ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-50°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK em modo autônomo WPA2-PSK ou IEEE 802.1X usando o ClickShare Button em modo de integração da rede
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac e IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e o ClickShare Base Unit
Banda de frequência	2,4 GHz e 5 GHz
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 3.0 (frontal) 1 pino OPS-80
Faixa de temperatura	Operação: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx.: 40°C (104°F) a 5000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: 0 a 90% de umidade relativa, sem condensação Operação: 0 a 85% de umidade relativa, sem condensação
Sistema anti-roubo	ND
Certificações	SRRC/CE
Suporte para tela sensível ao toque e interatividade	Sim
Vista local	Sim
Conferência sem fio	Via aplicativo ou botão
Conexão de rede	LAN e Wi-Fi
Gestão e relatórios	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura após o registro via SmartCare
Dimensões (AxLxP)	202 mm x 119 mm x 30 mm
Consumos de energia	Operacional: 5-10W, 16W máx.
Alimentação de Energia	18 V CC na tela OPS
Peso	698g

Gerada em: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

BARCO