

# Altavoz inalámbrico ClickShare

Altavoz Inalámbrico ClickShare, Captación a Ultra Larga Distancia Más Allá de 3 Metros



- **Expansión flexible, admite múltiples conexiones en cascada**
- **Captación de audio de precisión, que capta cada palabra hablada con una claridad excepcional**
- **Reducción de ruido controlada por IA, que filtra de forma inteligente más de 300 tipos de ruido de fondo, garantizando que las reuniones se centren en la comunicación**
- **Optimización del volumen mediante IA, que mejora la voz del orador al tiempo que minimiza las distracciones de fondo**
- **Audio espacial**

El altavoz inalámbrico ClickShare se integra a la perfección con ClickShare X-Display, con funcionalidad plug-and-play sin necesidad de configuraciones complejas. Amplía sin esfuerzo el alcance de captación del micrófono dentro del espacio de reunión, por lo que es ideal para salas de conferencias medianas y grandes de más de 12 metros, mejorando eficazmente la cobertura de audio y la claridad de la comunicación.

**Especificaciones del producto****ALTAVOZ INALÁMBRICO CLICKSHARE****Micrófono**

Cantidad de micrófonos	8 micrófonos MEMS de formación de haces
Distancia de captación	4m
Sensibilidad	-35dB±1dB
Respuesta en frecuencia	100012Khz
Frecuencia de muestreo	48 kHz
Cancelación de eco	Si
Supresión de ruido	Si
Control automático de ganancia	Si

**Altavoz**

Cantidad de altavoces	1
Potencia de salida	4w
THD	1 kHz±1 % (a 1 W)

**Energía**

Fuente de alimentación	54 V CC
Cable de alimentación	China, longitud 1,5 metros
Consumo máximo de energía de funcionamiento	< 8W

**Especificaciones generales**

Tecla	1*Silencio11*Vol+11*Vol-
Luz	1*Silencio11*Vol+11*Vol-11*Conexión por cable11*Conexión inalámbrica
Número de cascada	4
Idioma	Chino/Inglés

**Conexiones**

Puertos	2*RJ4511*USB-C11*DC11*Power11
Tipo de conexión	RJ45/USB-C/Dongle USB inalámbrico

**Accesorios**

Cable de alimentación	1
Cable USB	1 (USB-C a USB-A)
Cable RJ45	1
Dongle USB	1
Caja de almacenamiento	Si

**Entorno**

Temperatura de funcionamiento	0°C~40°C
Humedad de funcionamiento	10 % ~ 90 % HR
Temperatura de almacenamiento	-20°C~60°C
Humedad de almacenamiento	10 % ~ 90 % HR
Altitud	11 5000 metros

Generado en: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.