

ClickShare CX-50

Conferenze wireless di fascia alta per ampi spazi riunioni e sale riunioni



- **Funzionalità interattive: touchback, annotazione e lavagna**
- **Maggiore collaborazione con 2 fonti sullo schermo**
- **Rete avanzata (doppio Wi-Fi) e integrazione AV**
- **Ingresso HDMI™ per la condivisione di contenuti di alta qualità**
- **100% sicuro, crittografato e gestito tramite cloud**

ClickShare CX-50 consente conferenze wireless in ampi spazi per riunioni e sale riunioni. Quando entri nella sala riunioni, ClickShare ti connette automaticamente ai dispositivi della sala come fotocamere, microfoni, altoparlanti, soundbar e display.

Avvia una riunione dal tuo laptop in pochi secondi, utilizzando la tua piattaforma di videoconferenza preferita. Semplifica le riunioni ibride, con un solo clic sul pulsante ClickShare o sull'app ClickShare, sia per i dipendenti che per gli ospiti.

Specifiche tecniche

CLICKSHARE CX-50

Dimensioni dell'unità di base ClickShare

Dimensioni (AxLxP)	39 mm x 200 mm x 202 mm
Alimentazione	Spina CA da 110/220 V standard
Consumo energetico	Funzionamento: 50 W (max) Standby: < 8 W (standby in rete), < 0,5 W (modalità standby avanzato)
Peso	900 g

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 o superiori macOS 11 (BigSur) e versioni successive. Android v11 e versioni successive (app ClickShare) iOS 14 e versioni successive (app ClickShare)
Requisiti di sistema	Per un'esperienza fluida con Microsoft Teams o Zoom. Minimo: Processore Intel i3 dual-core / 8 GB di RAM / OS: Windows 10 ultima build o ultima build Mojave Consigliato: Intel i5 processore a 4 core / 8 GB di RAM / OS: Windows 10 ultima build o Mac OS ultima build
Uscite video	4K UHD (3840 x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b
Ingressi video	1920 x 1080 a 30 Hz. HDMI 1.4b
Uscita audio	USB, SPDIF, jack, HDMI
Conessioni	1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type-C 2.0 (posteriore), 2 USB Type-A 2.0 (posteriori), 1 USB Type-A 2.0 (anteriore) Uscita audio linea analogica su socket mini-jack (3,5 mm), digitale S/PDIF
ClickShare Button	2
ClickShare App	Desktop e dispositivi mobili
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Numero massimo di connessioni contemporanee (con Pulsanti e/o App): minimo 32

Numero massimo di connessioni simultanee (con Button e/o App)

Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portata	Max: 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e ClickShare Base Unit Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Intervallo di temperature	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Assistenza touchscreen: Sì Interattività: Sì
Conferenze wireless	tramite app o Button
Vista locale	Alta qualità
Connessione in rete	LAN e Wi-Fi (doppio)
Management and reporting	Sì
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare

Generato il: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.