


Комплект для модернизации ламповой

Обновите свои текущие инвестиции в видеостены, улучшив яркость, цветовую гамму и срок службы



- Новый RGB-лазерный модуль проецирования
- Новая электроника обработки входного сигнала
- Новое решение Green BCM для управления видеостеной
- Новая задняя крышка для оптимизации воздушного потока в RGB-лазерном модуле
- Новый внешний источник питания (по отдельному заказу)
- Варианты CAPEX и OPEX

Внедрение RGB-лазера в качестве источника света придало импульс развитию и инновациям технологий видеостен обратного проецирования. Обеспечивая более высокую яркость, расширенную цветовую гамму и более долгий срок службы, RGB-лазерная технология демонстрирует ряд важных преимуществ по сравнению со ламповой технологией. Сегодня Barco предлагает владельцам более старых систем OL-D2 возможность модернизировать свою систему.

Ваше оборудование прослужит вам еще долгие годы

Путем простой интеграции нового RGB-лазерного проекционного модуля в существующую механическую структуру на многие годы продлевается срок службы вашей системы без каких-либо архитектурных или физических воздействий на вашу среду. Более того, обновление может быть выполнено без прерывания работы системы и предоставления услуг. Существующие экраны, установленные в ваших системах OV-D2, полностью совместимы с новым RGB-лазерным проектором.

Почему следует переходить на RGB-лазер?

Модернизация светодиодного обратного проецирования путем перехода на RGB-лазер имеет ряд отличительных преимуществ, которые делают ее эффективным и перспективным решением:

- Светодиоды снижают эксплуатационные расходы и общую стоимость владения
- Соответствие требованиям будущего (технологии и услуги поставщиков)
- В 2 раза выше яркость в сочетании с наибольшим сроком службы
- Непревзойденное качество изображения: Превосходная насыщенность цветов, фокусировка и контрастность
- Значительно лучше фокусировка и контрастность при более точных цветах
- Потребляемая мощность на 50% меньше при более высоких уровнях яркости
- В 4 раза выше энергоэффективность: на каждый

ватт генерируется 7,0 люменов против 1,7 • Большой срок службы в непрерывном круглосуточном режиме • Улучшение эргономики: на 50% ниже уровень шума • На 50% меньше время настройки (механизированная калибровка по 7 осям)

Модернизация адаптируется под текущую систему, поэтому ваша инфраструктура никак не затрагивается. Все механические компоненты остаются на месте, поэтому нет необходимости в структурных регулировках. Поскольку наши резервные системы позволяют модернизировать один куб за раз, вашу видеостену можно будет обновить без прерывания работы системы.

Пакет обновления “все в одном”

Стремясь защитить ваши инвестиции, без скрытых затрат, Barco предлагает полный пакет обновления по привлекательной цене: • Совершенно новый RGB-лазерный модуль • Возможность недорого обновить существующий контролер видеостены • Расширенная гарантия: Продлите 2-летнюю заводскую гарантию на вашу систему (CAPEX) или получите 5 лет расширенного гарантийного обслуживания (OPEX)

Гибкие варианты финансирования:

CAPEX или OPEX: выбирайте, что для вас лучше!

Хотите как можно скорее модернизироваться? • CAPEX: • Полная предоплата модернизации • 2 года заводской гарантии на всю модернизированную систему • OPEX: • Модернизация доступна через 1 год (после заказа) • Убывающая шкала платежей, распределенная на 5 лет: 40% – 15% – 15% – 15% – 15% • 5-летнее расширенное гарантийное покрытие