

# ILite 12

12mm, indoor, SMD, 2000 Nit, LED display solution.



## Spécifications techniques

## ILITE 12

### Spécifications générales

Luminosité	2.500 NIT
Luminosité étalonnée	2.000+ NIT
Taux de contraste	950 : 1 (500 lux) 1.625 : 1 (225 lux)
Résolution visuelle	12 mm
Angle de vision horiz.	> 145°
Angle de vision vert.	> 145°
Dimensions des tuiles	Width: 0,448 m Height: 0,448 m Depth: 0,1495 m
Poids	13 kg
Consommation moyenne	100 W / tile
Consommation maximale	400 W / tile
Plage de température	operating: 0°C <> 40°C storage: -20°C <> 60°C
Taille d'écran	Unlimited
Durée de vie	45.000h [half brightness]
Traitement	+ 13 bit
Compatibilité de la source	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDSDI -Data DVI up to UXGA

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter [www.barco.com](http://www.barco.com) pour les dernières spécifications.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**