


# ILite 3

Ultra high 3mm indoor SMD LED display solution



Especificaciones del producto

ILITE 3

| Especificaciones generales  |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Profundidad de pixel        | 3,5 mm                                                        |
| brillo calibrado            | 1000 NIT                                                      |
| configuración LED           | 3-in-1 SMD                                                    |
| angulo de visión horizontal | 145° + (min. 50% brightness)                                  |
| angulo de visión vertical   | 145° + (min. 50% brightness)                                  |
| relación de contraste       | 950 : 1 (500 lux)                                             |
| tiempo de vida              | 45 000h (50% brightness)                                      |
| consumo de potencia         | 120W/tile (max)                                               |
|                             | 45W/tile (average)                                            |
|                             |                                                               |
| peso                        | 4.8 kg (10.6 lbs)/tile                                        |
|                             | 96 kg/m² (19.6 lbs/ft²)                                       |
| procesado                   | color: 14 bit                                                 |
|                             | grey scale: 8 bit                                             |
| colores                     | 4,4 trillion                                                  |
| tasa de refresco            | 800 Hz                                                        |
| rango de temperatura        | operating:                                                    |
|                             | 0 -40°C (32 -104°F)                                           |
|                             | storage:                                                      |
| humedad                     | -20 -60°C (-4 -140°F)                                         |
|                             | operating:                                                    |
|                             | 0 -85%                                                        |
| tamaño de pantalla          | storage:                                                      |
|                             | 0 -90%                                                        |
| compatibilidad de la fuente | Unlimited                                                     |
| Certificaciones             | S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI up to SXGA |
| dimensiones de tiles        | UL -CE -TUV -FCC Class A                                      |
|                             | Width: 258mm (10.16")                                         |
|                             | Height: 193,5mm (7.62")                                       |
|                             | Depth: 98,68mm (3.89")                                        |

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.

