

# DP2K-15CLP

适用于 13-16 米（43-52 英尺）银幕的 Smart 激光影院放映机



- 高性价比
- 轻松操作
- 卓越画质

巴可的激光荧光数字影院放映机系列包括全新和改造升级解决方案。DP2K-15CLP提供面向未来且经济高效的方式来升级技术，同时提供出众的图像质量。这些投影机使您摆脱所有与灯相关的麻烦和花销，通过更简单的操作，带来可观的成本节省，让您更安心。

### 大幅节省成本

在放映机的整个使用寿命期间，避免所有与灯相关的成本；DP2K-15CLP 实现较具吸引力的总体拥有成本。由于采用独特的冷却系统，投影机在典型的使用条件下，可以实现 30,000 小时的恒定亮度。放映机的光学效率也显著提升，可节省多达 50% 的电费。

### 操作简单

DP2K-15CLP 降低运营成本并降低操作复杂度。由于采用激光荧光光源，投影机可增加运行时间，并且省略所有与灯相关的成本、管理和维护。

### 出众的图像品质

DP2K-15CLP 提供始终如一、符合 DCI 规范的画质，确保出色的均匀度和更高的对比度。与大多数 3D 系统兼容，可提高白色和银色幕布上的图像质量。

### 适合改造

如果您已经拥有巴可 DP2K-15C 放映机，现在可通过轻松的现场升级，将当前的灯箱更换为独特的激光光源升级改造模块。

**技术规格****DP2K-15CLP**

一般规格	
亮度	15000流明（典型）
自然对比度	更大2400:1
主镜头	1.2-1.8; 1.4-2.05; 1.6-2.5; 1.95-3.2; 2.4-3.9
分辨率	2048 x 1080
亮度长时间稳定性	30000小时（一般使用条件下）
尺寸(宽x长x高)	投影机：694 x 1034 x 558毫米 / 27.3 x 40.7 x 22英寸 冷却器：561.5 x 738.5 x 348毫米 / 22.11 x 29.07 x 13.7英寸
净重	投影机：110千克（243磅） 冷却器：32千克（70.6磅）
冷却液软管长度	0.5米（1.6英尺）和5m（16.4英尺）
冷却器和投影机之间垂直隔离	更大3米（10英尺）（更高或更低）
电力要求	投影机：单相200-240V 14A 冷却器：从投影机获取能量
热负荷（更大功率）	7660 BTU/小时
环境温度	35°C (95°F)（更大值）（投影机和冷却器）
环境湿度	85%更大（投影机和冷却器）
功率消耗	投影机（包括冷却器）@全激光功率：2.3千瓦 投影机（包括冷却器）@半激光功率：1.35千瓦
媒体服务器	支持巴可公司Alchemy ICMP和其他IMB品牌。
噪音级别	dB(A) @ 1 m: 67.6 dB(A) 62 dB(A)（一半风扇速度）
3维系统	支持银色幕布上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统（Dolby3D和6P）。
安全要求	演示安全性：客户应根据当地激光演示安全性规定，针对激光安全性采取防范措施（遵守危险距离和分离高度）。工作场所安全性：客户应针对以下方面采取防范措施： <ul style="list-style-type: none"><li>■ 根据地方当局的规定确保工作场所安全性</li><li>■ 针对操作人员的基本激光安全培训</li><li>■ 公司实施激光安全计划；</li><li>■ 限制进入，仅面向经培训的操作人员开放：相关区域贴标签等。</li></ul>

生成于：17 May 2023

技术规格随时变化，不会事先通知。请访问[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)，获取更新信息。