

# ClickShare CX-50

Первоклассные беспроводные конференции для больших пространств и залов заседаний



- Интерактивные функции: touchback и комментарии, а также возможности режима информационной доски.
- Расширение совместной работы с двумя источниками на экране
- Расширенная сеть (двойной Wi-Fi) и аудио-видео интеграция
- Вход HDMI для обмена высококачественным контентом
- На 100% безопасная и зашифрованная система с управлением через

ClickShare CX-50 позволяет проводить беспроводные конференции в больших конференц-залах и залах заседаний. Когда вы входите в конференц-зал, ClickShare автоматически подключает вас к устройствам в помещении, таким как камеры, микрофоны, динамики, звуковые панели и мониторы.

Начните встречу со своего ноутбука за считанные секунды, используя предпочитаемую платформу для видеоконференций. Создайте гибридные собрания одним нажатием кнопки ClickShare Button или приложения ClickShare, как для сотрудников, так и для гостей.

**Технические характеристики****CLICKSHARE CX-50**

Размеры базового блока ClickShare	
Размеры (ВхШхГ)	39 x 200 x 202 мм
Электропитание	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока
Энергопотребление	Эксплуатация: 50 Вт (макс.) Режим ожидания: < 8 Вт (ожидание в сетевом режиме); 0,5 Вт (ожидание в режиме глубокого сна)
Вес	900 г
Общие характеристики	
Операционная система	Windows 10 и более поздней версии macOS 11 (BigSur) и более поздней версии. Android 11 и более поздней версии (приложение ClickShare) iOS 14 и более поздней версии (приложение ClickShare)
Требования системы	Для бесперебойной работы в Microsoft Teams или Zoom. Минимальные требования: двухъядерный процессор Intel i3/8 ГБ оперативной памяти/ОС: Windows 10 последней сборки или Mojave последней сборки Рекомендуемые требования: четырехъядерный процессор Intel i5/8 ГБ оперативной памяти/ОС: Windows 10 последней сборки или macOS последней сборки
Выходы видео	4K UHD (3840 x 2160), 30 Гц, HDMI 1.4b
Входы видео	1920 x 1080, 30 Гц, HDMI 1.4b
Выход аудиосигнала	USB, SPDIF, разъем, HDMI
Связи	1 локальная сеть Ethernet, 1 Гбит 1 разъем USB Type-C 2.0 (сзади); 2 разъема USB Type-A 2.0 (сзади); 1 разъем USB Type-A 2.0 (спереди) Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм), цифровой S/PDIF
Устройства ClickShare Button	2
ClickShare App	Приложение для ПК и мобильных устройств
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок Button и/или приложения): минимум 32
Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок и/или приложения)	32
Уровень шума	Макс. 25 дБА при температуре 0-30 °C Макс. 30 дБА при температуре 30-40 °C
Протокол аутентификации	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Область действия	До 30 м (100 футов) между ClickShare Button и ClickShare Base Unit Полоса частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS)
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются)
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C
Влажность	Хранение: относительная влажность 0-90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0-85 %, без образования конденсата
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Поддержка сенсорного экрана: да. Интерактивность: да.
Беспроводные конференции	через приложение или Button
Трансляция с монитора конференц-зала	Высокое качество
Соединение сети	Локальная сеть и Wi-Fi (двухдиапазонный)
Management and reporting	Да
Гарантия	1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare

**Создано: 12 Apr 2024**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).