# SP4K-27HC

27,000 流明旗舰激光影院放映机







- 精美图像
- 现在就为未来做好准备
- 巴可 EcoPure<sup>TM</sup>
- 安装完毕即可高枕无忧

作为 Series 4 系列产品线的一部分,SP4K-27HC 由巴可与行业合作伙伴 紧密合作设计而成。考虑了内容创作、展示和技术方面的市场趋势。成果 如何? 一款定制设计的影院放映机,具有更强的对比度,可提供出色的画质。SP4K 型号提供了很多不同的配置,可供您自由选择。您可以尝试可用的选项来满足您的特定需求。

# 精美图像

Series 4 系列可为电影院提供原生 4K 分辨率、更高的对比度和更好的均匀度。SP4K-27HC 针对高级观众席增加了 5000:1 的超高对比度。巴可 Active Image Management M 及其专有的精确亮度技术可自动进行白平衡,呈现理想图像效果。

### 现在就为未来做好准备

Barco Colorgenic  $^{TM}$  技术可实现超过 98.5% 的 Rec. 2020。 SP4K-27HC 完全支持 4K 120fps 和 HDR 图像等未来创新。不仅仅是在第 1 天提供非凡效果,而且在产品的整个生命周期中始终如一。

#### 巴可 EcoPure™

这是一款可以完全支持无机房操作的静音运行放映机 (51dB(A))。在节能模式下,它的功耗甚至不到 3 瓦。更重要的是,LAN 上的远程唤醒可用于定期维护或影片内容导入。

## 安装完毕即可高枕无忧

得益于第四代放映机的模块化设计,可实现高性价比的维护。仅六个巴可 laser plate™ 备件即可维修所有光源配置。基于无需工具的盖板和滤网设计任何人都可以在无工具的 情况下更换过滤器。SP4K-27HC 可以无缝集成到您当前的影院系统中。



技术规格	SP4K-27HC
原始亮度	27000(标准)
原生对比度	5000:1(标准)
Digital MicroMirror Device™	3x 1.38" DC4K
分辨率	原生 4K: 4096×2160
色域	兼容 DCI P3(Rec.2020 的 98.5%)
光源	激光
定焦镜头	1.13-172; 1.35-1.84; 1.45-2.10; 1.65-2.70; 1.98-3.40
	超高对比度B镜头
长时间的亮度稳定性	40000 小时(一般使用条件下)
机箱	集成冷却设计和获得专有技术的密封光学组件
尺寸(宽 x 长 x 高)	投影机(含支脚)
	760×1470×612毫米
	29.92×57.54×24.09 英寸
重量	170 千克/375 磅
电源要求	单相或三相 200-240V 25A
热负荷	12500 BTU/小时
排气流量	615CFM
环境温度	上限 40°C / 104F
环境湿度	上限 85%
媒体服务器	支持 Barco Alchemy ICMP-X 和其它媒体服务器品牌**
功耗	3.9kW(节能模式下为 3W)
噪声水平	51dB(A) @1m 和 25℃ 环境温度
3D 系统	支持在银幕上应用主动式眼镜系统和偏振式系统。不支持色彩分离系统。
激光分类	激光等级 1-风险等级 3
用户界面	触摸显示和/或基于 Web
	** 投影机配置带 ICP-D;联系巴可服务以获取支持的品牌列表

## 生成于: 27 Jun 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可,禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新,信息和技术规格如有变更,恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。

