

Stereo-Creator

使用单管 IG 可在 SXGA+ 的分辨率环境下驱动多达三个的融合型 Galaxy 投影机

- 3 通道原生 SXGA+ 分辨率，带单管图像生成器 Stereo-Creator™ 专有电子设备可在巴可 Galaxy WARP™ 投影机内部处理标准刷新率 (40-60Hz)，最高支持立体投影所需的极高刷新率 (112Hz)。这允许配置一个单管图像生成器以正常的刷新频率传送三个高分辨率 SXGA+ 通道 (1400x1050)，以便直接驱动 Barco Galaxy WARP™ 三通道可视化显示器。现在使用 DVI 便可以获得 Stere-Creator。
- 无需外部定标器、变形和融合箱 借助 Stereo-Creator™，不再需要为外部设备（如定标器、变形和融合箱）支付额外费用。由该中间设备可能引起的伪影和延迟被忽略并获得最佳图像质量。
- 单击放大 -
- 细节更准确，信息更详细 直接向投影机输入 SXGA+ 高分辨率信号，提供 400 万像素（而不是 210 万像素）的真实细节，提高了细节的准确性。
- 单击放大 -
- 巴可 Galaxy WARP™ 投影机的标准配置 Galaxy WARP™ 三芯片 WARP™ 投影机的标准内置几何预失真 WARP™ 功能可以将 Stereo-Creator™ 解决方案应用到平板以及曲线形屏幕的配置中。