


Helix™ G75

Écran LED flexible de type persienne



IP66
WATERPROOF



Spécifications techniques**HELIX™ G75****Spécifications générales**

Pas de pixels	75 mm
Couleur	Couleur 48 bits par pixel
Éléments inclus	Bâti clair/câbles noir
Homologation (conditions météorologiques)	IP66
Pixels par tuile	4x32
Consommation maximale	50 W
Tension secteur	24 Vcc
Luminosité	444 cd/m ²
Dimensions	Largeur : 300 mm (11,8 pouces) Hauteur : 2 400 mm (94,5 pouces) Profondeur : 14 mm (0,6 pouce)
Zone	0,72 m ² / grille G75 Extensible à toute largeur et 8 en hauteur
Angle de vision	120 ° x 120 ° (50 % de luminosité)
Configuration des pixels	LED 3 en 1 RVB
Conformité	ETL, FCC, CE, RoHS (en attente)
Durée de vie	>100 000 heures en blanc complet à 50 % de luminosité

Créé le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

www.barco.com

BARCO