

CNWU-81B

Projecteur DLP monopuce WUXGA 7 650 lumens



- Images précises aux couleurs éclatantes
- Grande amplitude de déplacement de la lentille pour une installation flexible
- Design compact
- Fiabilité 24h/24, 7j/7

*Uniquement disponible auprès des distributeurs sélectionnés

Le CNWU-81B est parfaitement adapté à une installation dans les salles de réunions ou de conférence, les salles de conseil ainsi que dans les auditoriums de petite taille ou de taille moyenne.

Qualité d'image exceptionnelle

Avec un niveau de luminosité atteignant 7 650 lumens, le CNWU-81B est le projecteur le plus lumineux de la gamme Present-C de Barco. Grâce à sa résolution WUXGA, à son taux de contraste de 6 500:1 et à l'uniformité de sa luminosité supérieure à 90 %, il restitue des images précises, cohérentes et fortement contrastées.

Installation aisée et flexible

Avec ses 12,9 kg et son faible encombrement, le CNWU-81B est un projecteur étonnamment léger pour une luminosité de cette qualité. Il est non seulement facile à installer, mais il est également équipé d'une large gamme de lentilles associées à une amplitude de décalage sans égale qui lui confère une grande flexibilité d'installation.

Construit pour durer

Outre sa conception sans filtre, le CNWU-81B dispose d'un système à double lampe flexible et économe en énergie. Il utilise également la technologie DLP®, gage d'une véritable tranquillité d'esprit et d'un faible coût total de possession. Vous pouvez également utiliser le projecteur en mode lampe unique, afin de réduire davantage vos coûts. Conçu pour une utilisation sans limite, il est également assorti d'une garantie de 3 ans.

Spécifications techniques

CNWU-81B

Spécifications générales

Type de projecteur	Projection DLP monopuce
Technologie	DMD™ LVDC avec DarkChip3™
Résolution	1 920 x 1 200 (WUXGA)
Luminosité	7 650 lumens ANSI
Taux de contraste	6 500:1
Uniformité de la luminosité	>90 %
Rapport d'aspect	16:10
Type de lentille	Toutes les lentilles en verre pur
Lentilles	ultralarge EN 12 (0,74:1), lentille de zoom ultralarge EN46 (0,8-1,21:1), objectif de zoom grand angulaire EN13 (1,24-1,6:1), lentille de zoom standard EN11 (1,6-2,32:1), lentille de zoom rapport long EN14 (2,37-3,79:1), objectif grand angulaire EN15 (1,16:1), zoom rapport extra-long EN16 (3,8-6,5:1)
Décalage de la lentille optique	Vertical : -134 % à +134 % ; Horizontal : -68 % à +68 % (sur les zooms)
Correction des couleurs	RealColor™
Lampes	2 x 300 W (Vidi UHP)
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 2 000 heures (puissance maximale) / Jusqu'à 2 500 heures (mode économique)
Boîtier de lampe, remplacement rapide	oui
Garantie des lampes	500 heures ou 90 jours
Cœur de processeur DLP™ scellé	Oui
Orientation	table -plafond
Entrées	1 x DVI-D ; 1 x HDMI 1.3a ; 1 x VGA ; 1 x 5-BNC ; 1 x HDMI 1.3a ; 1x YPbPr ; 1 x S-Vidéo ; 1 x composite
Résolutions en entrée	Résolution de 1 920 x 1 200 -640 x 480 pixels ; RGBHV, RGBS, RGsB ; formats personnalisés disponibles ; HDTV (1080p, 1080i, 720p) ; NTSC, PAL, SECAM
Outils logiciels	Projector Toolset, ProNet
Contrôle	Mini-prise + IR, RS-232, réseau, déclencheur 12 V
Connexion réseau	Connexion RJ-45 10/100Base-T
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz
Consommation électrique	850 W
Niveau sonore	34 dB
Température ambiante de fonctionnement	10-40 °C / 50°-104 °F
Humidité (fonctionnement)	20 à 80 % d'humidité relative
Dissipation BTU	Max. 2 900 BTU/h
Dimensions (l x L x H)	510 x 376 x 233 mm / 20,08 x 14,80 x 9,17 pouces
Poids	12,6 kg (27,8 lb)
Accessoires standard	Cordon d'alimentation, télécommande sans fil
Certifications	Conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CCC, cCSAus, cUL, UL et CE
Garantie	Garantie limitée de 3 ans sur les pièces et la main-d'œuvre Extensible à 5 ans.

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.