

cineo32

高い色の正確性を持つ、ポストプロダクション用 DLP プロジェクター



プロジェクションデザイン独自の RealColor カラーマネージメントを搭載していることから、出力表示する色の正確性を XYZ 軸に沿って、 ± 0.002 以内の誤差に抑えます。インテグレーターやユーザーは、内蔵のカラーマネージメントスイートか、サードパーティのソリューションを使用して、1D および 3D LUT に適切に校正できます。高輝度出力であることから、デジタルシネマ業界の標準である 14ftL で、最大4メートル幅の画面に使用することが可能です。

- ± 0.002 ポイントの色正確性
- REC709 最小のネイティブ色空間
- DLP® テクノロジー
- 3D 立体視モデルも有り
- スクリーンのサイズに応じて、ユーザーによる輝度出力調整が可能
- 豊富な HD レンズオプション
- フェイルセーフ DuArch™ アーキテクチャ
- イーサネット管理

技術仕様

CINE032

一般仕様	
概念	シングルチップ
3D 機能	INFITEC EX® 3D
解像度	1080p (1920 x 1080)
輝度	最大 2,900 ルーメン (調整可能な虹彩およびランプ用電源により、光出力において多様な要件に見合うように 無数のバリエーションを確保)
使用技術	DLP® テクノロジー
コントラスト	最大 7500 : 1 (IRIS レンズを絞り、オン/オフ切り替え)
アスペクト比	16:9 (1080p)
ディスプレイ・カラー	30 ビット
遅延	1 フレーム
コンピューター・グラフィック・フォーマット	最大 1080p
水平スキャン周波数	15 -150 kHz
垂直スキャン周波数	24 -60
ビデオ・フォーマット：	EDTV (576p, 480p) SDTV (576i, 480i) HDTV (1080p, 1080i, 720p) NTSC, PAL, SECAM
レンズ動作	モーター駆動ズーム、フォーカス、シフト、虹彩、機械式シャッター
レンズ	標準プロジェクトンレンズ ■ レンズ番号: EN11 / 503-0056-00 ■ 焦点範囲:2.0 - 15.0 m ■ 投射比 ● 1.60 - 2.32 :1 (1080p) 超広角度 ■ レンズ番号: EN12 / 503-0057-01 ■ 焦点範囲:0.5 - 5.0 m ■ 投射比 ● 0.79 :1 (1080p) 広角ズーム ■ レンズ番号: EN13 / 503-0058-00 ■ 焦点範囲:1.0 - 15.0 m ■ 投射比 ● 1.24 ～ 1.60 :1 (1080p) 短望遠ズーム ■ レンズ番号: EN14 / 503-0059-01 ■ 焦点範囲:3.0 - 30.0 m ■ 投射比 ● 2.37 - 3.79 :1 (1080p) 広角 ■ レンズ番号: EN15 / 503-0060-00 ■ 焦点範囲:1.5 - 15.0 m ■ 投射比 ● 1.16 :1 (1080p) 高望遠ズーム ■ レンズ番号: EN16 / 503-0061-00 ■ 焦点範囲:4.0 - 40.0 m ■ 投射比 ● 3.80 - 6.50 :1 (1080p)
画像の幅	1 -4 m
光源	2 x 300W UHP VIDI
ランプの寿命	最長 2,000 時間 (フルパワー) 最長 2,500 時間 (エコモード)
コンピューター入力	1 x DVI-D 端子 1 x HDMI 1.3a 端子
寸法	510 x 223 x 376 mm (WxHxD)
重量	12.6 kg
電源要件	8.4A, ~100-240V, 50-60Hz

技術仕様

CINE032

適合性	CE, FCC Class A および cCSAus
動作温度	10 -40 °C
保管温度	-20 -60 °C
動作湿度	20 -80% RH
保管湿度	10 -90% RH
カラー	黒メタリック
保証	3 年間保証、ランプの保証は 500 時間または 90 日間に達した時点 (いずれか早い方)。1〜3 年間の延長保証をオプションで用意しております
BTU / 時間	

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

