

ClickShare CX-M

CX-M est le module ClickShare utilisé avec l'affichage. Le CX-M est combiné à l'écran pour former un écran tout-en-un sans fil. Lorsque l'ordinateur portable est inséré dans le bouton, le microphone et la caméra intégrés de



- **Fonctionnalité sans fil**
« Apportez votre propre réunion » (BYOM)
- **Des réunions vidéo fluides depuis votre ordinateur portable à l'aide du bouton ou de l'application**
- **Collaboration améliorée avec 2 sources à l'écran**
- **Flux de réunion intelligent pour une collaboration simplifiée**
- **Le branchement du bouton peut réveiller l'unité de base et l'écran**
- **100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud**

ClickShare CX-M permet des conférences sans fil dans des espaces de réunion de taille moyenne. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.

Démarrez une réunion en quelques secondes depuis votre ordinateur portable, à l'aide de votre plateforme de visioconférence préférée. Facilitez les réunions hybrides, d'un simple clic sur le ClickShare Button ou l'application ClickShare, aussi bien pour les employés que pour les invités.

Spécifications techniques

CLICKSHARE CX-M

Spécifications du CX-M

Sorties vidéo	4K UHD (3840*2160) à 30 Hz. HDMI 1.4b (connecteur OPS 80 pins) ou USB-C DisplayPort 1.2
Sortie audio	USB
USB	1 X USB-C
ClickShare Buttons	1
Application ClickShare	Ordinateur de bureau et mobile
Protocoles natifs	Airplay, Google Cast, Miracast
Nombre maximal de sources affichées simultanément à l'écran	2
Niveau de bruit	Max. 25 dBA à 0-30 °C Max. 30 dBA à 30-50 °C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK en mode autonome WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau
Protocole de transmission sans fil	Normes IEEE 802.11 a/g/n/ac et IEEE 802.15.1
Reach	Max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et l'unité de base ClickShare
Bande de fréquence	2.4 GHz and 5 GHz
Connexions	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 3.0 (avant) 1x OPS-80 pins
Plage de température	Fonctionnement : 0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F) Max : 40 °C (104 °F) à 5 000 m Stockage : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Humidité	Stockage : 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	S.O.
Certifications	SRRC/CE
Compatibilité et interactivité avec les écrans tactiles	Oui
Visualisation locale	Oui
Conférences sans fil	Via l'application ou le bouton
Connexion réseau	LAN et Wi-Fi
Gestion et création de rapports	Oui
Garantie	1 an standard. Couverture de 5 ans après inscription via SmartCare
Dimensions (H x L x P)	202 mm x 119 mm x 30 mm
Consommations d'énergie	Opérationnel : 5-10 W, 16 W max.
Alimentation	18 V CC depuis l'écran OPS
Poids	698 g

Crée le : 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.