

# ProScribe (WI121X)

Беспроводной клиент-терминал повышенной прочности с 12-дюймовым монитором



LOW NOISE



APPROVED



COLOR



12"

SCREEN



**Технические характеристики****PROSCRIBE (WI121X)**

<b>Общие характеристики</b>	
Процессор (CPU)	Intel Celeron-M (x86-совместимый)
Частота процессора	1 ГГц
Объем ОЗУ	512 Мбайт SDRAM
Объем флеш-памяти	2 Гбайт
Операционная система	Встроенная ОС MS Windows® XP с пакетом обновления 2 (SP2)
Технология	Модифицированный ЖК-дисплей TFT
Сенсорный экран	Резистивного типа
Диагональ деятельного экрана	307 мм (12,1")
Ширина деятельного экрана	245,8 мм (9,68")
Высота деятельного экрана	184,3 мм (7,26")
Визуализация цвета	Да
Визуализация серого	Нет
Разрешение	XGA (1024 x 768)
Освещенность	150 кд/м <sup>2</sup> (номинал)
Контрастность	250:1 (номинал)
Габариты	313,5 x 235,5 x 35,2 мм (12,34 x 9,27 x 1,39") (Ш x В x Г)
Вес	1,75 кг (3,85 фунта)
Утверждения	Версия ITE: EN 60950-1, UL 60950-1, FCC CFR 47 P.15 Sub B -класс B, EN 55022 / CISPR 22 -класс B, EN 55024 C-UL-US, CE, FCC  Медицинская версия (дополнительно): 60601-1, IEC 60601-1-2, EN 55011 / CISPR 11 -класс B, C-CSA-US, KEMA, CE, FCC  Все версии: FCC CFR 47 P.15 Sub C, RSS-210, SAR, IC ID, R
Рабочая температура	От 0 до +35 °C (от 32 до 95 °F)
Компенсация Окружающего Света (ALC)	Нет
Технология равномерного освещения	Нет

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**