

LCS-47

附加 HD-SDI 输入端口的 47 英寸自然高清 LCD 显示屏



技术规格

LCS-47

一般规格

技术	TFT LCD
分辨率	1920x1080 (全 HD)
寿命	50,000 小时平均
颜色	16.8 百万
色阶度	76% NTSC
宽高比	16:09:00
视角	176°/176°
响应时间	6.5 毫秒
每英寸点数	46 dpi
颜色调节	3200K、5400K、6500K、9300K、用户 (R,G,B 浮动框)
对比度	1000:01:00
亮度	500cd/m ²
灯传感器	环境光传感器自动调光
标准输入	DVI、VGA (D15)、S-视频、复合视频、计算机视频 (YPbPr、YCbCr)、SDI -480i, 576i、HD-SDI -720p, 1080i 在 50, 59.94 和 60Hz
支持分辨率	复合、S-视频和分量输入端口：PAL-Secam 576i、NTSC 480i DVI 和 VGA 输入端口：VESA：VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、SXGA+、UXGA； SMPTE-296M(1280 x 720p)； SMPTE-274M (1920 x 1080i 和 1920 x 1080p)
控制	-RS232 控制 (环通)；波特率：115200、38400、19200 或 9600 -屏控 (OSD) -红外遥控
音频	音频前置放大输入模块 (不包括扬声器)
画中画	PIP 信号源更大 110 MHz
输入	85V-264V (50Hz-60Hz)
功率消耗	303 瓦
工作温度	5° 到 40°C (41° 到 104°F)
湿度	更大 85%
校准	CE, UL, FCC, TÜV, CCC
冷却方式	低噪声级 21 dB(A) / 无风扇冷却
屏幕对角线距离	47 英寸 (1,194 毫米)
可视区域尺寸	1,044 x 590 毫米 (41.1 x 23.2 英寸)
尺寸	1,139 x 684 x 126 毫米 (44.84 x 26.93 x 4.96 英寸)
净重	40.2 公斤 (88 磅)
遮光玻璃	选配
吊柜	VESA MIS F, 600, 200, 8 (可选配吊装设备和桌台)
保修期	产品质保期两年。因产品长期持续使用而导致的图像残留不在保修范围之内

生成于：09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。